




CoreLine Panel

RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC

CoreLine Panel, 35 W, 600x600 mm, 4300 lm, 4000 K

Panel CoreLine Generation 5 splňuje příslib CoreLine inovativní, snadné instalace a vynikajícího osvětlení. Inovativní funkce MultiLumen panelu CoreLine, navržená jako přímá náhrada funkčních svítidel v aplikacích obecného osvětlení, nabízí tři balíčky světelného toku v jednom svítidle. To usnadňuje výběr vhodného produktu, poskytuje flexibilitu reagovat na preference zákazníků na místě a znamená méně produktových kódů na skladě. Instalace je také rychlá a snadná díky rychlospojce nebo konektoru Wieland. V této řadě jsou k dispozici také svítidla Interact Ready s integrovanou bezdrátovou komunikací připravená k použití s bránami, senzory a softwarem Interact.

Údaje o produktu

Obecné informace		Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	123 lm/W
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Index podání barev (CRI)	≥80
Včetně předřadníku	Ano	Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Lighting Technology	LED	Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Vrstva	Výkon	Typ optiky	-
Značka CE	Ano	Divergence světelného paprsku svítidla	110°
Záruční lhůta	5 let	Jednotné hodnocení oslnění CEN	22
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Provozní a elektrické	
Značka ENEC	Značka ENEC	Vstupní napětí	220–240 V
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Průměrná spotřeba energie CLO	35 W
Světelně technické		Náběhový proud	11,8 A
Světelný tok	4 300 lm	Doba náběhového proudu	300 ms
		Spotřeba energie	35 W

CoreLine Panel

Účinník (zlomek)	0.9
Připojení	Zasunovací konektor třífázový
Kabel	Kabel 0,25 m se zasunovacím konektorem, třífázový
Počet produktů na MCB 16 A typu B	24

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	+10 až +40 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polymethylmethakrylát
Materiál optického krytu / čočky	Polymethylmethakrylát
Fixační materiál	Hliník
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	597 mm
Celková šířka	597 mm
Celková výška	36 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	36 x 597 x 597 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP20/44 [Chráněno proti proniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,3 J]

Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	0,01 %
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L75

Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě T _a	25 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Označení a balení

Objednávací název produktu	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC
Celý název výrobku	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC
Full EOC	871016333466000
Objednávací kód	33466000
Číslo materiálu (12NC)	911401735502
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8710163334660
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8710163334660

Rozměrové výkresy

