




CoreLine Panel

RC132V LED43S/840 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel, 35 W, 600x600 mm, 4300 lm, 4000 K, UGR19

Philips CoreLine Panel Gen5 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisesta, helppokäyttöisestä ja laadukkaasta valaistuksesta. CoreLine-paneelin innovatiivinen MultiLumen-ominaisuus, joka on suunniteltu suoraan korvaamaan toiminnalliset valaisimet yleisissä valaistuskohdeissa, tarjoaa kolme valovoimavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Tämä helpottaa oikean tuotteen valintaa, antaa joustavuutta vastata asiakkaiden toiveisiin paikan päällä ja vähentää varastossa tarvittavia tuotteita. CoreLine RC132V -ledipaneelin asennus on myös helppoa ja nopeaa pikaliittimen tai Wieland-liittimen ansiosta. CoreLine-valikoimassa on myös Interact Ready -valaisimia, joissa on integroitu langaton yhteys, valmiina käytettäväksi Interact-yhdyskäytävien, -tunnistimien ja -ohjelmistojen kanssa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Valovirta	4 300 lm
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	123 lm/W
Lighting Technology	LED	Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Arvoasteikko	Tehokas	Valonlähteen keilakulma	120 °
CE-merkintä	Kyllä	Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Takuuaika	5 vuotta	Optiikan tyyppi	-
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Valaisimen valokeilan hajautus	90°
ENEC-merkintä	ENEC-merkki	Häikäisyindeksi	19
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	Käyttö- ja sähkö tiedot	
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	Tulojännite	220-240 V
		Viivatiheys	50 to 60 Hz
		Keskimääräinen CLO-energiankulutus	35 W

CoreLine Panel

Kytkevävirtasysäys	11,8 A
Kytkeväaika	300 ms
Virrankulutus	35 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	Kaapeli 0,25 m pistoliittimellä, 3-napainen
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	24

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Kiinnitysmateriaali	Alumiini
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	597 mm
Kokonaisleveys	597 mm
Kokonaiskorkeus	36 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	36 x 597 x 597 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20/44 [Suojaus sormelta, suojaus johdolta, roiskesuojattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03 [0.3 J]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0,01 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöajan aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöajan aikana*	L75


Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Tuotetiedot

Tilastuotteen nimi	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 OC
Koko tuotenimi	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 OC
Full EOC	871016333468400
Paikallisen koodin kuvaus	4250394
Tilauuskoodi	33468400
Tuotekoodi (12NC)	911401735522
Paikallinen koodi	4250394
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8710163334684
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8710163334684

Mittapiirros



CoreLine Panel

