



UniStrip G4

BCP381 24LED 27K 24V A2 L100 DMX

UniStrip G4, 1630 lm, 24 W, Ánh sáng trắng ấm, 16° x 35°,
Dynamix DMX, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

UniStrip G4 là bộ đèn LED dùng ngoài trời lắp nổi được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng công trình kiến trúc ngoài trời và mặt tiền. Dòng sản phẩm đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn từ chiếu hắt tường góc rộng, chiếu hắt góc hẹp đến chiếu pha tuyến tính. Thiết kế cơ học chắc chắn và thiết kế quang học độc đáo giúp loại đèn này trở nên lý tưởng cho hệ thống chiếu sáng mặt tiền tòa nhà, cầu, cầu vượt và bất kỳ ứng dụng nào cần đến giải pháp chiếu sáng tuyến tính. Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng có thể điều chỉnh cùng với tùy chọn điều khiển DMX lên tới 8 pixel (8IDs) để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng và kiểu dáng thiết kế bất tận.

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng ngoài trời

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Quang hiệu (định mức) (Danh định)	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không	Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Bao gồm bộ điều khiển	Không	Màu sắc nguồn sáng	Ánh sáng trắng ấm
Loại nguồn sáng	LED	Kiểu chụp quang học	Phẳng trong suốt
Công nghệ chiếu sáng	LED	Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	16° x 35°
Dấu CE	Dấu CE	Vận hành và điện	
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường	Điện áp đầu vào	24 DC V
Thông tin kỹ thuật về đèn		Tần số dòng	- Hz
Quang thông	1.630 lm	Mức tiêu thụ điện	24 W
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	2700 K	Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9

UniStrip G4

Kết nối	2 Đầu nối ấn 5 cực
Cáp	2 cáp 0,15 m với đầu nối 5 cực
Nhiệt độ	
Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Giao diện điều khiển	Dynamix DMX
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép đùn
Vật liệu chóa quang học	Polymethyl methacrylate
Vật liệu chụp quang học	Kính cường lực
Vật liệu gắn cố định	Nhôm
Màu vỏ đèn	Ghì sẫm
Thiết bị lắp đặt	Giá neo tùy chỉnh được
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	1.000 mm
Chiều rộng tổng thể	38 mm
Chiều cao tổng thể	47 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	47 x 38 x 1000 mm

Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn III
Hiệu suất ban đầu (Tuần thử IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	4 SDCM
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BCP381 24LED 27K 24V A2 L100 DMX
Tên sản phẩm đầy đủ	BCP381 24LED 27K 24V A2 L100 DMX
Mã sản phẩm đầy đủ	871951494455899
Mã đơn hàng	911401738772
Số vật liệu (12NC)	911401738772
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514944558
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	15
EAN/UPC - Vỏ	8719514944558

Bản vẽ kích thước

