



UniStrip G4

BCP381 6LED RGBNW 24V A4 L30 DMX

UniStrip G4, 228 лм, 6 В, Красный, зеленый, синий и белый, 25° x 40°, Dynamic DMX, Класс безопасности III, Монтажный кронштейн, регулируемый

UniStrip G4 — это светодиодный светильник для поверхностного монтажа, который предназначен для архитектурного освещения фасадов зданий, мостов, надземных переходов и для других сфер, требующих применение архитектурной подсветки. Универсальная линейка светильников, которая позволит удовлетворить все имеющиеся потребности в освещении: омывающая подсветка стен, скользящая подсветка стен и линейная заливающая подсветка. Прочная механическая конструкция и уникальная оптическая система делают этот светильник идеальным решением для освещения фасадов зданий, мостов, надземных переходов и для других сфер, требующих применение архитектурной подсветки. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет (Tunable White), а также интерфейс управления DMX с поддержкой до 8 пикселей (8IDs) позволяют архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Драйвер в комплекте	Нет
Тип светогенератора	LED
Осветительная технология	LED
Маркировка CE	Маркировка CE

Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
----------------------	--

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	228 лм

UniStrip G4

Коррелированная цветовая температура (ном.)	-
Эффективность (номинальная) (ном.)	38 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	-
Цвет источника света	Красный, зеленый, синий и белый
Тип оптической крышки	Прозрачное плоское
Светораспределение светильника	25° x 40°

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	24 постоянного тока Вт
Частота сети	- Hz
Энергопотребление	6 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	2 нажимной разъем 5-полюсный
Кабель	2 кабеля 0,15 м с разъемами, 5-полюсные

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +50 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
Интерфейс управления	Dynamic DMX

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Экструдированный алюминий
Оптический материал	Полиметилметакрилат
Материал оптической крышки	Закаленное стекло
Материал фиксации	Алюминий
Цвет корпуса	Темно-серый
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый

Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	300 мм
Общая ширина	38 мм
Общая высота	47 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	47 x 38 x 300 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности III


Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BPC381 6LED RGBNW 24V A4 L30 DMX
Полное название продукта	BPC381 6LED RGBNW 24V A4 L30 DMX
Полный код продукта	871951494469599
Код заказа	911401739062
Материал № (12NC)	911401739062
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8719514944695
Нумератор — упаковок на внешний короб	30
EAN/UPC — короб	8719514944695

Чертеж размеров



UniStrip G4



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Апрель 29 – Данные для изменения