



UniStrip G4

BCP382 12LED RGB 24V A2 L50 DMX

UniStrip G4, 678 lm, 18 W, Đỏ, xanh lục và xanh lam, 16° x 35°, Dynamic DMX, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

UniStrip G4 là bộ đèn LED dùng ngoài trời lắp nổi được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng công trình kiến trúc ngoài trời và mặt tiền. Dòng sản phẩm đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn từ chiếu hắt tường góc rộng, chiếu hắt góc hẹp đến chiếu pha tuyến tính. Thiết kế cơ học chắc chắn và thiết kế quang học độc đáo giúp loại đèn này trở nên lý tưởng cho hệ thống chiếu sáng mặt tiền tòa nhà, cầu, cầu vượt và bất kỳ ứng dụng nào cần đến giải pháp chiếu sáng tuyến tính. Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng có thể điều chỉnh cùng với tùy chọn điều khiển DMX lên tới 8 pixel (8IDs) để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng và kiểu dáng thiết kế bất tận.

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng ngoài trời

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Quang hiệu (định mức) (Danh định)	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không	Chỉ số hoàn màu (CRI)	-
Bao gồm bộ điều khiển	Không	Màu sắc nguồn sáng	Đỏ, xanh lục và xanh lam
Loại nguồn sáng	LED	Kiểu chụp quang học	Phẳng trong suốt
Công nghệ chiếu sáng	LED	Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	16° x 35°
Dấu CE	Dấu CE	Vận hành và điện	
Ký hiệu tính dễ cháy	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường	Điện áp đầu vào	24 DC V
Thông tin kỹ thuật về đèn		Tần số dòng	- Hz
Quang thông	678 lm	Mức tiêu thụ điện	18 W
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	-	Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9

UniStrip G4

Kết nối	2 Đầu nối ấn 5 cực
Cáp	2 cáp 0,15 m với đầu nối 5 cực

Nhiệt độ

Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C
---------------------------	---------------

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Giao diện điều khiển	Dynamic DMX

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép đùn
Vật liệu chóa quang học	Polymethyl methacrylate
Vật liệu chụp quang học	Kính cường lực
Vật liệu gắn cố định	Nhôm
Màu vỏ đèn	Ghì sẫm
Thiết bị lắp đặt	Giá neo tùy chỉnh được
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	500 mm
Chiều rộng tổng thể	38 mm
Chiều cao tổng thể	47 mm

Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	47 x 38 x 500 mm
-------------------------------	------------------

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn III

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	BCP382 12LED RGB 24V A2 L50 DMX
Tên sản phẩm đầy đủ	BCP382 12LED RGB 24V A2 L50 DMX
Mã sản phẩm đầy đủ	911401739082
Mã đơn hàng	911401739082
Số vật liệu (12NC)	911401739082
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	15

Bản vẽ kích thước

