



UniStrip G4

BCP382 12LED RGBNW 24V A4 L50 DMX

UniStrip G4, 579 lm, 18 W, Đỏ, xanh lục, xanh lam và trắng, 25° x 40°, Dynamic DMX, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

UniStrip G4 là bộ đèn LED dùng ngoài trời lắp nổi được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng công trình kiến trúc ngoài trời và mặt tiền. Dòng sản phẩm đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn từ chiếu hắt tường góc rộng, chiếu hắt góc hẹp đến chiếu pha tuyến tính. Thiết kế cơ học chắc chắn và thiết kế quang học độc đáo giúp loại đèn này trở nên lý tưởng cho hệ thống chiếu sáng mặt tiền tòa nhà, cầu, cầu vượt và bất kỳ ứng dụng nào cần đến giải pháp chiếu sáng tuyến tính. Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng có thể điều chỉnh cùng với tùy chọn điều khiển DMX lên tới 8 pixel (8IDs) để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng và kiểu dáng thiết kế bất tận.

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng ngoài trời

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Bao gồm bộ điều khiển	Không
Loại nguồn sáng	LED
Công nghệ chiếu sáng	LED
Dấu CE	Dấu CE
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	579 lm
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	-

Quang hiệu (định mức) (Danh định)	32 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	-
Màu sắc nguồn sáng	Đỏ, xanh lục, xanh lam và trắng
Kiểu chụp quang học	Phẳng trong suốt
Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	25° x 40°
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	24 DC V
Tần số dòng	- Hz
Mức tiêu thụ điện	18 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9

UniStrip G4

Kết nối	2 Đầu nối ấn 5 cực
Cáp	2 cáp 0,15 m với đầu nối 5 cực
Nhiệt độ	
Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Giao diện điều khiển	Dynamic DMX
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép đùn
Vật liệu chóa quang học	Polymethyl methacrylate
Vật liệu chụp quang học	Kính cường lực
Vật liệu gắn cố định	Nhôm
Màu vỏ đèn	Ghì sẫm
Thiết bị lắp đặt	Giá neo tùy chỉnh được
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	500 mm
Chiều rộng tổng thể	38 mm
Chiều cao tổng thể	47 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	47 x 38 x 500 mm

Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn III
Hiệu suất ban đầu (Tuần thử IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BCP382 12LED RGBNW 24V A4 L50 DMX
Tên sản phẩm đầy đủ	BCP382 12LED RGBNW 24V A4 L50 DMX
Mã sản phẩm đầy đủ	871951494471899
Mã đơn hàng	911401739102
Số vật liệu (12NC)	911401739102
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514944718
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	15
EAN/UPC - Vỏ	8719514944718

Bản vẽ kích thước

