



UniStrip G4

BCP382 9LED 27K 24V 17 L30

UniStrip G4, 610 lm, 9 W, Ánh sáng trắng ấm, 17° x 17°, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

UniStrip G4 là bộ đèn LED dùng ngoài trời lắp nổi được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng công trình kiến trúc ngoài trời và mặt tiền. Dòng sản phẩm đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn từ chiếu hắt tường góc rộng, chiếu hắt góc hẹp đến chiếu pha tuyến tính. Thiết kế cơ học chắc chắn và thiết kế quang học độc đáo giúp loại đèn này trở nên lý tưởng cho hệ thống chiếu sáng mặt tiền tòa nhà, cầu, cầu vượt và bất kỳ ứng dụng nào cần đến giải pháp chiếu sáng tuyến tính. Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng có thể điều chỉnh cùng với tùy chọn điều khiển DMX lên tới 8 pixel (8IDs) để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng và kiểu dáng thiết kế bất tận.

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng ngoài trời

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Bao gồm bộ điều khiển	Không
Loại nguồn sáng	LED
Công nghệ chiếu sáng	LED
Dấu CE	Dấu CE
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	610 lm
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	2700 K

Quang hiệu (định mức) (Danh định)	68 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Màu sắc nguồn sáng	Ánh sáng trắng ấm
Kiểu chụp quang học	Phẳng trong suốt
Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	17° x 17°
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	24 DC V
Tần số dòng	- Hz
Mức tiêu thụ điện	9 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9

UniStrip G4

Kết nối	2 Đầu nối ấn 2 cực
Cáp	2 cáp 0,15 m với đầu nối 2 cực

Nhiệt độ

Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C
---------------------------	---------------

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Giao diện điều khiển	-

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép đùn
Vật liệu chóa quang học	Polymethyl methacrylate
Vật liệu chụp quang học	Kính cường lực
Vật liệu gắn cố định	Nhôm
Màu vỏ đèn	Ghì sẫm
Thiết bị lắp đặt	Giá neo tùy chỉnh được
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	300 mm
Chiều rộng tổng thể	38 mm
Chiều cao tổng thể	47 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	47 x 38 x 300 mm

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn III

Hiệu suất ban đầu (Tuần thử IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	4 SDCM
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	BCP382 9LED 27K 24V 17 L30
Tên sản phẩm đầy đủ	BCP382 9LED 27K 24V 17 L30
Mã sản phẩm đầy đủ	872016972712099
Mã đơn hàng	911401739582
Số vật liệu (12NC)	911401739582
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169727120
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	30
EAN/UPC - Vỏ	8720169727120

Bản vẽ kích thước

