



UniEdge

BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX

UniEdge, 115 lm, 10 W, Ánh sáng trắng ấm, 3° x 90°, Dynamix DMX, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

UniEdge là bộ đèn LED chiếu sáng góc cạnh công trình kiến trúc có kích cỡ nhỏ gọn, dùng ngoài trời và lắp nổi, được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng trang trí mặt tiền và ngoài trời. Thiết kế quang học độc đáo cùng với thiết kế cơ học chắc chắn giúp UniEdge trở nên lý tưởng để chiếu sáng góc cạnh trên cửa sổ, các khung bên trong cửa ra vào, mặt tiền tòa nhà, công trình nổi bật và tượng đài. Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng có thể điều chỉnh. Thấu kính tán quang độc đáo với tùy chọn điều khiển DMX để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng và kiểu dáng thiết kế bất tận.

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng ngoài trời

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Bao gồm bộ điều khiển	Không
Loại nguồn sáng	LED
Công nghệ chiếu sáng	LED
Dấu CE	Dấu CE
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	115 lm
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng	-
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	2700 K

Quang hiệu (định mức) (Danh định)	11,5 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Màu sắc nguồn sáng	Ánh sáng trắng ấm
Kiểu chụp quang học	Phẳng trong suốt
Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	3° x 90°
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	24 DC V
Tần số dòng	- Hz
Mức tiêu thụ điện	10 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Kết nối	2 Đầu nối ấn 5 cực

Cáp	2 cáp 0,3 m với đầu nối 5 cực
Nhiệt độ	
Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Giao diện điều khiển	Dynamix DMX
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Kính cường lực
Vật liệu gắn cố định	Nhôm
Màu vỏ đèn	Ghi sắt
Thiết bị lắp đặt	Giá neo tùy chỉnh được
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	181 mm
Chiều rộng tổng thể	51 mm
Chiều cao tổng thể	58 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	58 x 51 x 181 mm
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn III
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	SDCM = 4
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Điều kiện ứng dụng	
Độ mờ tối đa	13%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX
Tên sản phẩm đầy đủ	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX
Mã sản phẩm đầy đủ	911401739762
Mã đơn hàng	911401739762
Số vật liệu (12NC)	911401739762
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	24

Bản vẽ kích thước

