



UniFlood C

BVP322 18LED RGBNW 220V 8 DMX

UniFlood C, 1540 lm, 36 W, Rojo, verde, azul y blanco, 8°, Dynamic DMX/RDM, Clase de seguridad I, Soporte de montaje ajustable

UniFlood C es un reflector LED arquitectónico de forma circular, apto para exteriores y rentable que está diseñado para aplicaciones de iluminación de fachadas, paisajes y exteriores. El diseño mecánico robusto y el diseño óptico de alta eficacia lo hacen ideal para iluminar fachadas exteriores de varios pisos, puentes, puntos de referencia y monumentos. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco personalizable. Seis lentes de dispersión diferentes que van desde el foco estrecho hasta la proyección amplia y la opción de control DMX512/RDM disponible para dar a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin restricciones.

Advertencias y seguridad

- Para uso en exteriores únicamente

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador incluido	Sí
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Lighting Technology	LED
Marca CE	Marca CE
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	1.540 lm
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	43 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	-
Color de la fuente de luz	Rojo, verde, azul y blanco
Tipo de cubierta óptica	Cristal plano
Ampliación de haz de luz de la luminaria	8°

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Corriente de irrupción	40 A
Tiempo de irrupción	0,45 ms
Consumo de energía	36 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Cables y guías flotantes y 2 conectores con enchufe de 4 polos
Cable	Cable de 0.5 m sin enchufe de 3 polos y 2 cables de 0.5 m con conector de 4 polos
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	6
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Si
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación con interfaz DMX
Interfaz de control	Dynamic DMX/RDM
Salida lumínica constante	No
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material óptico	Polimetilmetacrilato
Material de cubierta/lente óptico	Vidrio templado
Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Gris oscuro
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje ajustable

Forma de cubierta/lente óptico	Planos
Acabado de cubierta/lente óptico	Transpar.
Longitud total	258 mm
Ancho total	210 mm
Altura total	157 mm
Diámetro total	210 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	157 x 210 x 258 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Condiciones de aplicación	
Nivel de regulación máximo	1%
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVP322 18LED RGBNW 220V 8 DMX
Nombre del producto completo	BVP322 18LED RGBNW 220V 8 DMX
Full EOC	911401740132
Código del pedido	911401740132
N.º de material (12NC)	911401740132
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	2

Plano de dimensiones



