



UniFlood C

BVP323 24LED 30K 220V 30 DMX

UniFlood C, 3205 lm, 50 W, barwa ciepło-biała, 30°, Dynamic DMX/RDM, Klasa bezpieczeństwa I, Regulowany wspornik montażowy

UniFlood C to oświetlenie projektorowe LED do obiektów architektonicznych o okrągłym kształcie, dopuszczone do użytku zewnętrznego; zostało opracowane z myślą o oświetlaniu elewacji, krajobrazu i zewnętrznym oświetleniu projektorowym. Solidna konstrukcja mechaniczna i wysokowydajna konstrukcja optyczna tej oprawy sprawiają, że jest ona idealnym rozwiązaniem do oświetlania wielopiętrowych fasad zewnętrznych, mostów, zabytków i pomników. Dostępne kolory: biały, kolory monochromatyczne, RGB, RGBW i regulowana biel. Sześć różnych soczewek rozpraszających — od punktu wąskiego po szeroki projektorowy — oraz opcja z interfejsem sterownika DMX512/RDM zapewniają architektom nieograniczoną swobodę projektowania.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Wyłącznie do użytku na zewnątrz

Dane produktu

Informacje ogólne		Oznaczenie palności	
Wymienne źródło światła	Nie	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Dane techniczne oświetlenia	
W zestawie sterownik	Tak	Strumień Świetlny	3 205 lm
Typ silnika źródła światła	LED	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Lighting Technology	LED	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	64 lm/W
Znak CE	Znak CE	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
		Barwa źródła światła	barwa ciepło-biała

Typ klosza	Szyba płaska
Kąt rozsyłu światła oprawy	30°

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	60 A
Czas rozruchu	0,65 ms
Zużycie energii	50 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Przewody przyłączeniowe/przewody i 2 szybkozłączki 4-biegunowe
Przewód	Przewód 0,5 m bez wtyczki 3-biegunowej i 2 przewody 0,5 m ze złączem 4-biegunowym
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	4

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -40°C do +50°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/transfornator	Zasilacz z interfejsem DMX
Interfejs sterowania	Dynamic DMX/RDM
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Odlew aluminiowy
Materiał optyki	Polimetakrylan metylu
Materiał klosza/soczewki	Szyba hartowana
Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	Ciemnoszary
Urządzenie montażowe	Regulowany wspornik montażowy

Kształt klosza/soczewki	Płaskie
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	315 mm
Całkowita szerokość	262 mm
Całkowita wysokość	169 mm
Całkowita średnica	262 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	169 x 262 x 315 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	SDCM = 4
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Warunki dotyczące zastosowań

Maksymalny poziom przyciemnienia	1%
----------------------------------	----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	BVP323 24LED 30K 220V 30 DMX
Pełna nazwa produktu	BVP323 24LED 30K 220V 30 DMX
Full EOC	911401740252
Kod zamówienia	01740252
Materiał Nr (12NC)	911401740252
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	2

Rysunki techniczne



