



UniFlood M

BVP342 216LED 40K 220V L75 30 DMX

UniFlood M, 30784 lm, 432 W, Barwa biała neutralna, Dynamic DMX/RDM, Klasa bezpieczeństwa I

UniFlood M został opracowany z myślą o oświetleniu dużych obiektów architektonicznych. Solidna konstrukcja i zaawansowana optyka tej oprawy sprawiają, że jest ona idealnym rozwiązaniem do oświetlania wielopiętrowych fasad zewnętrznych, mostów, zabytków i pomników. Dostępne barwy światła to: biały, monochromatyczny, RGB, RGBW i regulowana biel. Ośiem różnych optyk oraz standard sterowania DMX512/RDM dają ogromne możliwości w projektowaniu

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Do zastosowań zewnętrznych

Dane produktu

Informacje ogólne	
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	3 jednostki
W zestawie sterownik	Tak
Lighting Technology	LED
Znak CE	Znak CE
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	30 784 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	71 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Kąt rozsyłu źródła światła	30 x 30 °
Barwa źródła światła	Barwa biała neutralna

Typ klosza	Szyba płaska
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	195 A
Czas rozruchu	0,5 ms
Zużycie energii	432 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Przewody przyłączeniowe/przewody i 2 szybkolączki 4-biegunowe

UniFlood M

Przewód	Przewód 0,5 m bez wtyczki 3-biegunowej i 2 przewody 0,5 m ze złączem 4-biegunowym
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -40°C do +50°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/transfornator	Zasilacz (wł./wyt.)
Interfejs sterowania	Dynamic DMX/RDM
Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Aluminium tłoczone
Materiał klosza/soczewki	Szyba
Kolor Korpusu	Ciemnoszary
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	452 mm
Całkowita szerokość	283 mm
Całkowita wysokość	750 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	750 x 283 x 452 mm

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK06 [1 J]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	4 SDCM
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Warunki dotyczące zastosowań	
Maksymalny poziom przyciemnienia	5%
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BVP342 216LED 40K 220V L75 30 DMX
Pełna nazwa produktu	BVP342 216LED 40K 220V L75 30 DMX
Full EOC	911401750112
Kod zamówienia	01750112
Materiał Nr (12NC)	911401750112
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1

Rysunki techniczne

