



UniFlood G

BVP343 108LED 40K 220V 7

UniFlood G, 20291 lm, 260 W, 中性白光, 7.5° x 7.5°, 安全等級 I, 安裝支架可調整

UniFlood G 是一款巨大、高電能、長方形且按照外部標準設計的建築 LED 投射燈，專為大樓外牆、造景和室外投射燈等應用打造。堅固機械性能設計，加上高效能光學設計，使得這款燈具成為多層高外牆、橋梁、地標和古蹟的最佳照明選擇。提供白色、單色、RGB、RGBW 和可調式白色。提供八種不同的擴展透鏡，包括窄聚光燈，到寬投射燈，並且提供 DMX512/RDM 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
照明技術	LED
CE 標誌	CE 標誌
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
照明技術	
光通量	20,291 lm
柱頂標準傾斜角	-
側入標準傾斜角	-
相關色彩溫度 (規範)	-
光效 (額定) (標準)	78 lm/W
演色性指數 (CRI)	80
光源色彩	中性白光
光學罩類型	透明平面

燈具光束擴散	7.5° x 7.5°
運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
湧入電流	90 A
浪湧時間	0.65 ms
耗電量	260 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	飛線/電線
纜線	0.5 公尺三極纜線不含插頭
溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C
控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)

控制介面	-
------	---

機械與外罩	
外觀材質	鋁壓鑄
光學材料	聚乙烯甲基丙烯酸酯
光學罩材質	強化玻璃
外罩色彩	深灰色
安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩表面處理	透明
整體長度	840 mm
整體寬度	288 mm
整體高度	387 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	387 x 288 x 840 mm

認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK09 [10 J]

保護等級 IEC	安全等級 I
----------	--------

初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	4 SDCM
功耗容差	+/-10%

產品資料	
下訂產品名稱	BVP343 108LED 40K 220V 7
完整產品名稱	BVP343 108LED 40K 220V 7
完整產品代碼	911401750342
訂單代碼	911401750342
材質 Nr. (12NC)	911401750342
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外包裝	1

二维绘图

