



UniFlood G

BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX

UniFlood G, 12927 lm, 260 W, Đỏ, xanh lục và xanh lam, 15° x 17°, DMX/RDM động, Cấp an toàn I, Giá neo tùy chỉnh được

UniFlood G là đèn pha LED khổng lồ, công suất cao, hình chữ nhật và dùng được ở ngoài trời, được thiết kế cho các ứng dụng chiếu pha mặt tiền, phong cảnh và ngoài trời. Thiết kế cơ học chắc chắn và thiết kế quang học hiệu quả cao giúp loại đèn này trở nên lý tưởng cho hệ thống chiếu sáng mặt tiền của những tòa nhà cao tầng, cầu, công trình nổi bật và tượng đài. Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng có thể điều chỉnh. Tám thấu kính tán quang khác nhau từ chiếu điểm góc hẹp đến chiếu pha góc rộng và có tùy chọn điều khiển DMX512/RDM để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng cũng như kiểu dáng thiết kế bất tận.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Quang hiệu (định mức) (Danh định)	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không	Chỉ số hoàn màu (CRI)	-
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị	Màu sắc nguồn sáng	Đỏ, xanh lục và xanh lam
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Kiểu chụp quang học	Phẳng trong suốt
Loại nguồn sáng	LED	Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	15° x 17°
Công nghệ chiếu sáng	LED	Vận hành và điện	
Dấu CE	Dấu CE	Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường	Tần số dòng	50 to 60 Hz
Thông tin kỹ thuật về đèn		Dòng khởi động	90 A
Quang thông	12.927 lm	Thời gian khởi động	0,65 ms
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng	-	Mức tiêu thụ điện	260 W
Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh	-	Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	-	Kết nối	Dây/cáp bay và 2 Đầu nối ấn 4 cực

UniFlood G

Cáp	Cáp 0,5 m không có phích cắm 3 cực và 2 cáp 0,5 m có đầu nối 4 cực
Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)
Giao diện điều khiển	DMX/RDM động
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu chóa quang học	Polymethyl methacrylate
Vật liệu chụp quang học	Kính cường lực
Màu vỏ đèn	Ghì sẫm
Thiết bị lắp đặt	Giá neo tùy chỉnh được
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	840 mm
Chiều rộng tổng thể	288 mm
Chiều cao tổng thể	387 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	387 x 288 x 840 mm

Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK09 [10 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Hiệu suất ban đầu (Tuần thử IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Điều kiện ứng dụng	
Độ mờ tối đa	1%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX
Tên sản phẩm đầy đủ	BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX
Mã sản phẩm đầy đủ	911401750442
Mã đơn hàng	911401750442
Số vật liệu (12NC)	911401750442
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1

Bản vẽ kích thước

