



UniFlood G

BVP343 108LED RGBNW 220V 15x17 DMX

UniFlood G, 14774 lm, 260 W, Rojo, verde, azul y blanco, 15° x 17°, Dynamic DMX/RDM, Clase de seguridad I, Soporte de montaje ajustable

UniFlood G es un proyector de LED arquitectónico gigante, de alta potencia, rectangular y apto para exteriores diseñado para aplicaciones de iluminación exterior, de paisajes y de fachadas. El diseño mecánico duradero y el diseño óptico de alta eficiencia hacen que sea ideal para la iluminación de fachadas exteriores altas, puentes, puntos de referencia y monumentos. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable. Ocho diferentes lentes dispersoras que van desde puntos estrechos hasta iluminación amplia y con opción de control DMX512/RDM disponible para darles a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una gama más amplia de conceptos y diseños ilimitados.

Datos del producto

Información general			
Fuente de luz reemplazable	No	Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral	-
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Temperatura de color correlacionada	-
Controlador incluido	Sí	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	57 lm/W
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Índice de producción de color (IRC)	-
Lighting Technology	LED	Color de la fuente de luz	Rojo, verde, azul y blanco
Marca CE	Marca CE	Tipo de cubierta óptica	Plano transparente
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Ampliación de haz de luz de la luminaria	15° x 17°
Información técnica sobre la luz		Operación y aspectos eléctricos	
Flujo luminoso	14.774 lm	Voltaje de entrada	220 a 240 V
Ángulo de inclinación estándar post-top	-	Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
		Corriente de irrupción	90 A

Tiempo de irrupción	0,65 ms
Consumo de energía	260 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Cables y guías flotantes y 2 conectores con enchufe de 4 polos
Cable	Cable de 0.5 m sin enchufe de 3 polos y 2 cables de 0.5 m con conector de 4 polos

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
-------------------------------	--------------

Controles y atenuación

Regulable	Sí
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Interfaz de control	Dynamic DMX/RDM

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material óptico	Polimetilmetacrilato
Material de cubierta/lente óptico	Vidrio templado
Color de la carcasa	Gris oscuro
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje ajustable
Acabado de cubierta/lente óptico	Transpar.
Longitud total	840 mm
Ancho total	288 mm

Altura total	387 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	387 x 288 x 840 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK09 [10 J]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación

Nivel de regulación máximo	1%
----------------------------	----

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BVP343 108LED RGBNW 220V 15x17 DMX
Nombre del producto completo	BVP343 108LED RGBNW 220V 15x17 DMX
Full EOC	911401750452
Código del pedido	911401750452
N.º de material (12NC)	911401750452
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

Plano de dimensiones



