



UniFlood G

BVP344 96LED 40K 220V 3 DMX

UniFlood G, 14895 lm, 240 W, Barwa biała neutralna, 3.5° x 3.5°, Dynamic DMX/RDM, Klasa bezpieczeństwa I, Regulowany wspornik montażowy

UniFlood G to naświetlacze LED dużej mocy do zastosowań zewnętrznych w obiektach architektonicznych. Zostały opracowane z myślą o oświetleniu elewacji i dużych obiektów. Solidna konstrukcja mechaniczna i wysokowydajna konstrukcja optyczna tej oprawy sprawiają, że jest ona idealnym rozwiązaniem do oświetlania wielopiętrowych fasad zewnętrznych, mostów, zabytków i pomników. Dostępne kolory: biały, monochromatyczny, RGB, RGBW i regulowana biel. Ośmiem różnych soczewek rozpraszających oraz opcja z interfejsem sterownika DMX512/RDM dają architektom nieograniczoną swobodę projektowania.

Dane produktu

Informacje ogólne		Standardowy kąt nachylenia przy montażu – na wysięgniku	
Wymienne źródło światła	Nie	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	62 lm/W
W zestawie sterownik	Tak	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Typ silnika źródła światła	LED	Barwa źródła światła	Barwa biała neutralna
Lighting Technology	LED	Typ klosza	Przezroczysta płaska
Znak CE	Znak CE	Kąt rozsyłu światła oprawy	3.5° x 3.5°
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Dane techniczne oświetlenia		Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Strumień Świetlny	14 895 lm	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Standardowy kąt nachylenia przy montażu – bezpośrednio na słupie		Prąd rozruchowy	90 A
		Czas rozruchu	0,65 ms

Zużycie energii	240 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Przewody przyłączeniowe/przewody i 2 szybkozłączki 4-biegunowe
Przewód	Przewód 0,5 m bez wtyczki 3-biegunowej i 2 przewody 0,5 m ze złączem 4-biegunowym

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -40°C do +50°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/transformator	Zasilacz (wł./wyt.)
Interfejs sterowania	Dynamic DMX/RDM

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Odelew aluminiowy
Materiał optyki	Polimetakrylan metylu
Materiał klosza/soczewki	Szyba hartowana
Kolor Korpusu	Ciemnoszary
Urządzenie montażowe	Regulowany wspornik montażowy
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	946 mm
Całkowita szerokość	600 mm
Całkowita wysokość	739 mm

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	739 x 600 x 946 mm
--	--------------------

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK09 [10 J]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	4 SDCM
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Warunki dotyczące zastosowań

Maksymalny poziom przyciemnienia	1%
----------------------------------	----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	BVP344 96LED 40K 220V 3 DMX
Pełna nazwa produktu	BVP344 96LED 40K 220V 3 DMX
Full EOC	911401750512
Kod zamówienia	01750512
Materiał Nr (12NC)	911401750512
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1

Rysunki techniczne



