PHILIPS

Lighting



# UniFlood G

## BVP344 216LED 27K 220V 7

UniFlood G, 33264 lm, 520 W, Ánh sáng trắng ấm, 7.5° x 7.5°, Cấp an toàn I, Giá neo tùy chỉnh được

UniFlood G là đèn pha LED khổng lồ, công suất cao, hình chữ nhật và dùng được ở ngoài trời, được thiết kế cho các ứng dụng chiếu pha mặt tiền, phong cảnh và ngoài trời. Thiết kế cơ học chắc chắn và thiết kế quang học hiệu quả cao giúp loại đèn này trở nên lý tưởng cho hệ thống chiếu sáng mặt tiền của những tòa nhà cao tầng, cầu, công trình nổi bật và tượng đài. Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng có thể điều chỉnh. Tám thấu kính tán quang khác nhau từ chiếu điểm góc hẹp đến chiếu pha góc rộng và có tùy chọn điều khiển DMX512/RDM để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng cũng như kiểu dáng thiết kế bất tận.

### Dữ liệu sản phẩm

| Thông tin chung | |
|---|---|
| **Nguồn sáng có thể thay thế** | Không |
| **Số lượng bộ điều khiển** | 2 thiết bị |
| **Bao gồm bộ điều khiển** | Có |
| **Loại nguồn sáng** | LED |
| **Công nghệ chiếu sáng** | LED |
| **Dấu CE** | Dấu CE |
| **Ký hiệu tính dễ cháy** | Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường |

| Thông tin kỹ thuật về đèn | |
|---|---|
| **Quang thông** | 33.264 lm |
| **Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng** | - |
| **Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh** | - |
| **Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)** | - |
| **Quang hiệu (định mức) (Danh định)** | 64 lm/W |
| **Chỉ số hoàn màu (CRI)** | 80 |
| **Màu sắc nguồn sáng** | Ánh sáng trắng ấm |
| **Kiểu chụp quang học** | Phẳng trong suốt |
| **Độ lan tỏa của chùm sáng đèn** | 7.5° x 7.5° |

| Vận hành và điện | |
|---|---|
| **Điện áp đầu vào** | 220 đến 240 V |
| **Tần số dòng** | 50 to 60 Hz |
| **Dòng khởi động** | 180 A |
| **Thời gian khởi động** | 0,65 ms |
| **Mức tiêu thụ điện** | 520 W |
| **Hệ số công suất (Tỷ lệ)** | 0.9 |
| **Kết nối** | Dây điện/cáp bay |

# UniFlood G

| | |
|---|---|
| **Cáp** | Cáp 0,5 m không có phích cắm 3 cực |

| **Nhiệt độ** | |
|---|---|
| **Dãy nhiệt độ màu ánh sáng** | -40 đến +50°C |

| **Điều khiển và điều chỉnh độ sáng** | |
|---|---|
| **Có thể điều chỉnh độ sáng** | Không |
| **Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế** | Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt) |
| **Giao diện điều khiển** | - |


| **Cơ khí và vỏ đèn** | |
|---|---|
| **Vật liệu vỏ đèn** | Nhôm đúc |
| **Vật liệu chóa quang học** | Polymethyl methacrylate |
| **Vật liệu chụp quang học** | Kính cường lực |
| **Màu vỏ đèn** | Ghi sẫm |
| **Thiết bị lắp đặt** | Giá neo tùy chỉnh được |
| **Lớp hoàn thiện chụp quang học** | Trong suốt |
| **Chiều dài tổng thể** | 946 mm |
| **Chiều rộng tổng thể** | 600 mm |
| **Chiều cao tổng thể** | 739 mm |
| **Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)** | 739 x 600 x 946 mm |

| **Phê duyệt và ứng dụng** | |
|---|---|
| **Mã bảo vệ chống xâm nhập** | IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước] |
| **Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học** | IK09 [10 J] |
| **Cấp độ bảo vệ IEC** | Cấp an toàn I |

| **Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)** | |
|---|---|
| **Dung sai quang thông** | +/-10% |
| **Màu sắc ban đầu** | 4 SDCM |
| **Dung sai mức tiêu thụ điện** | +/-10% |

| **Dữ liệu sản phẩm** | |
|---|---|
| **Tên sản phẩm khác** | BVP344 216LED 27K 220V 7 |
| **Tên sản phẩm đầy đủ** | BVP344 216LED 27K 220V 7 |
| **Mã sản phẩm đầy đủ** | 911401750542 |
| **Mã đơn hàng** | 911401750542 |
| **Số vật liệu (12NC)** | 911401750542 |
| **Phần tử - Số lượng trên một bộ** | 1 |
| **Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài** | 1 |

## Bản vẽ kích thước



© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.