



UniStrip G4

BCP383 18LED RGB 220V 40 L50 DMX

UniStrip G4, 1337 lm, 27 W, Đỏ, xanh lục và xanh lam, Góc chiếu trung bình 40°, 40° x 40°, Dynamic DMX, Cấp an toàn I, Giá neo tùy chỉnh được

UniStrip G4 là bộ đèn LED dùng ngoài trời lắp nổi được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng công trình kiến trúc ngoài trời và mặt tiền. Dòng sản phẩm đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn từ chiếu hắt tường góc rộng, chiếu hắt góc hẹp đến chiếu pha tuyến tính. Thiết kế cơ học chắc chắn và thiết kế quang học độc đáo giúp loại đèn này trở nên lý tưởng cho hệ thống chiếu sáng mặt tiền tòa nhà, cầu, cầu vượt và bất kỳ ứng dụng nào cần đến giải pháp chiếu sáng tuyến tính. Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng có thể điều chỉnh cùng với tùy chọn điều khiển DMX lên tới 8 pixel (8IDs) để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng và kiểu dáng thiết kế bất tận.

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng ngoài trời

Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung		Thông tin kỹ thuật về đèn	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không	Quang thông	1.337 lm
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị	Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng	-
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh	-
Loại nguồn sáng	LED	Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	-
Công nghệ chiếu sáng	LED	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	50 lm/W
Dấu CE	Dấu CE	Chỉ số hoàn màu (CRI)	-
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gán trên các bề mặt dễ cháy thông thường	Màu sắc nguồn sáng	Đỏ, xanh lục và xanh lam
		Kiểu chụp quang học	Phẳng trong suốt
		Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	40° x 40°

UniStrip G4

Loại quang học ngoài trời	Góc chiếu trung bình 40°
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Dòng khởi động	60 A
Thời gian khởi động	0,45 ms
Mức tiêu thụ điện	27 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Kết nối	Dây/cáp bay và 2 Đầu nối ẩn 4 cực
Cáp	Cáp 0,3 m không có phích cắm 3 cực + 2 cáp 0,3 m có đầu nối 4 cực
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	6
Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)
Giao diện điều khiển	Dynamic DMX
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép đùn
Vật liệu chóa quang học	Polymethyl methacrylate
Vật liệu chụp quang học	Kính cường lực
Vật liệu gắn cố định	Nhôm
Màu vỏ đèn	Ghí sẫm
Thiết bị lắp đặt	Giá neo tùy chỉnh được

Hình dạng chụp quang học	Đẹt
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	500 mm
Chiều rộng tổng thể	45 mm
Chiều cao tổng thể	105 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	105 x 45 x 500 mm
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Điều kiện ứng dụng	
Độ mờ tối đa	10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BCP383 18LED RGB 220V 40 L50 DMX
Tên sản phẩm đầy đủ	BCP383 18LED RGB 220V 40 L50 DMX
Mã sản phẩm đầy đủ	911401750852
Mã đơn hàng	911401750852
Số vật liệu (12NC)	911401750852
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	6

Bản vẽ kích thước



UniStrip G4

