

UniStrip G4

BCP383 6LED 30K 220V A2 L30

UniStrip G4, 640 lm, 15 W, Ánh sáng trắng ấm, Bất đối xứng, 16° x 35°, Cấp an toàn I, Giá neo tùy chỉnh được

UniStrip G4 là bộ đèn LED dùng ngoài trời lắp nổi được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng công trình kiến trúc ngoài trời và mặt tiền. Dòng sản phẩm đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn từ chiếu hắt tường góc rộng, chiếu hắt góc hẹp đến chiếu pha tuyến tính. Thiết kế cơ học chắc chắn và thiết kế quang học độc đáo giúp loại đèn này trở nên lý tưởng cho hệ thống chiếu sáng mặt tiền tòa nhà, cầu, cầu vượt và bất kỳ ứng dụng nào cần đến giải pháp chiếu sáng tuyến tính. Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng có thể điều chỉnh cùng với tùy chọn điều khiển DMX lên tới 8 pixel (8IDs) để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng và kiểu dáng thiết kế bất tận.

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng ngoài trời

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Công nghệ chiếu sáng	LED
Dấu CE	Dấu CE
Ký hiệu tính dễ cháy	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	640 lm
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp dứng	-
Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh	-
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	3000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	43 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Màu sắc nguồn sáng	Ánh sáng trắng ấm
Kiểu chụp quang học	Kính cường lực
Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	16° x 35°
Loại quang học ngoài trời	Bất đối xứng

UniStrip G4

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Dòng khởi động	60 A
Thời gian khởi động	0,45 ms
Mức tiêu thụ điện	15 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Kết nối	Dây điện/cáp bay
Cáp	Cáp 0,3 m không có phích cắm 3 cực
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	6

Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)
Giao diện điều khiển	-

Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép đùn
Vật liệu chóa quang học	Polymethyl methacrylate
Vật liệu chụp quang học	Thủy tinh
Vật liệu gắn cố định	Nhôm
Màu vỏ đèn	Ghi sẫm
Thiết bị lắp đặt	Giá neo tùy chỉnh được
Hình dạng chụp quang học	Dẹt


Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	300 mm
Chiều rộng tổng thể	45 mm
Chiều cao tổng thể	105 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	105 x 45 x 300 mm

Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	4 SDCM
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BCP383 6LED 30K 220V A2 L30
Tên sản phẩm đầy đủ	BCP383 6LED 30K 220V A2 L30
Mã sản phẩm đầy đủ	911401751062
Mã đơn hàng	911401751062
Số vật liệu (12NC)	911401751062
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	12

Bản vẽ kích thước





© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Tháng 4 30 - dữ liệu có thể thay đổi