



UniStrip G4

BCP384 18LED 30K 220V A2 L50

UniStrip G4, 2140 lm, 40 W, Warm white, Asimetris, 16° x 35°,
Keamanan kelas I, Braket pemasangan yang dapat disesuaikan

UniStrip G4 adalah lumener LED terukur eksterior yang dipasang di permukaan yang dirancang untuk aplikasi pencahayaan arsitektur fasad dan luar ruangan. Satu rangkaian produk yang sesuai dengan semua kebutuhan Anda, wall washing, grazing, dan juga lampu tembak linier. Desain mekanik yang kuat dan optik yang unik menjadikannya ideal untuk menerangi fasad bangunan, jembatan, jalan layang, dan semua penggunaan yang memerlukan solusi pencahayaan linier. Tersedia dalam warna putih, warna monokromatik, RGB, RGBW, dan putih dapat diatur serta tersedia opsi kontrol DMX hingga 8 piksel (8ID) untuk memberikan kebebasan kepada arsitek dan desainer untuk menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan.

Warnings and Safety

- Hanya untuk penggunaan luar ruangan

Product data

Informasi Umum	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Jumlah unit alat	1 unit
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Teknologi Pencahayaan	LED
Tanda CE	Tanda CE
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar


Teknis Lampu	
Flux Cahaya	2.140 lm
Sudut kemiringan standar tiang	-
Sudut kemiringan standar entri samping	-
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	54 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	80
Warna sumber cahaya	Warm white
Tipe penutup optik	Kaca keras
Penyebaran sinar lampu lumener	16° x 35°

UniStrip G4

Jenis optik di luar ruangan	Asimetris
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Lonjakan arus	60 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,85 ms
Konsumsi Daya	40 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Koneksi	Kabel/kawat
Kabel	Kabel 0,3 m tanpa konektor 3 pin
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	4
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium diekstrusi
Material optik	Polimetil metakrilat
Material penutup optik	Kaca
Material fiksasi	Aluminium
Warna Housing	Abu-abu gelap
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan yang dapat disesuaikan

Bentuk penutup optik	Datar
Lapisan penutup optik	Jernih
Panjang keseluruhan	500 mm
Lebar keseluruhan	80 mm
Tinggi keseluruhan	105 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	105 x 80 x 500 mm
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	4 SDCM
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Data Produk	
Nama produk pesanan	BCP384 18LED 30K 220V A2 L50
Nama lengkap produk	BCP384 18LED 30K 220V A2 L50
Kode produk lengkap	911401751222
Kode urutan	911401751222
No. Material (12NC)	911401751222
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	4

Dimensional drawing



UniStrip G4

