



UniStrip G4

BCP385 60LED 27K 220V 7 L100 DMX

UniStrip G4, 7123 lm, 120 W, Ánh sáng trắng ấm, Góc chiếu hẹp 7,5°, 7.5° x 7.5°, Dynamix DMX, Cấp an toàn I, Giá neo tùy chỉnh được

UniStrip G4 là bộ đèn LED dùng ngoài trời lắp nổi được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng công trình kiến trúc ngoài trời và mặt tiền. Dòng sản phẩm đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn từ chiếu hắt tường góc rộng, chiếu hắt góc hẹp đến chiếu pha tuyến tính. Thiết kế cơ học chắc chắn và thiết kế quang học độc đáo giúp loại đèn này trở nên lý tưởng cho hệ thống chiếu sáng mặt tiền tòa nhà, cầu, cầu vượt và bất kỳ ứng dụng nào cần đến giải pháp chiếu sáng tuyến tính. Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng có thể điều chỉnh cùng với tùy chọn điều khiển DMX lên tới 8 pixel (8IDs) để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng và kiểu dáng thiết kế bất tận.

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng ngoài trời

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Công nghệ chiếu sáng	LED
Dấu CE	Dấu CE
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gán trên các bề mặt dễ cháy thông thường


Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	7.123 lm
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng	-
Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh	-
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	2700 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	59 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Màu sắc nguồn sáng	Ánh sáng trắng ấm
Kiểu chụp quang học	Kính cường lực
Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	7.5° x 7.5°

UniStrip G4

Loại quang học ngoài trời	Góc chiếu hẹp 7,5°
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Dòng khởi động	70 A
Thời gian khởi động	0,65 ms
Mức tiêu thụ điện	120 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Kết nối	Dây/cáp bay và 2 Đầu nối ấn 4 cực
Cáp	Cáp 0,3 m không có phích cắm 3 cực + 2 cáp 0,3 m có đầu nối 4 cực
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	3
Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)
Giao diện điều khiển	Dynamix DMX
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép dùn
Vật liệu chóa quang học	Polymethyl methacrylate
Vật liệu chụp quang học	Thủy tinh
Vật liệu gắn cố định	Nhôm
Màu vỏ đèn	Ghí sẫm
Thiết bị lắp đặt	Giá neo tùy chỉnh được
Hình dạng chụp quang học	Đẹt

Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	1.000 mm
Chiều rộng tổng thể	88 mm
Chiều cao tổng thể	158 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	158 x 88 x 1000 mm
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	4 SDCM
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Điều kiện ứng dụng	
Độ mờ tối da	10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BCP385 60LED 27K 220V 7 L100 DMX
Tên sản phẩm đầy đủ	BCP385 60LED 27K 220V 7 L100 DMX
Mã sản phẩm đầy đủ	911401752062
Mã đơn hàng	911401752062
Số vật liệu (12NC)	911401752062
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	2

Bản vẽ kích thước



UniStrip G4

