



UniStrip G4

BCP385 60LED 30K 220V A1 L100

UniStrip G4, 7217 lm, 120 W, barwa ciepło-biała, Asymetryczny, 7.5° x 27°, Klasa bezpieczeństwa I, Regulowany wspornik montażowy

UniStrip G4 to oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego. Optyki symetryczne wąskie, średnie i szerokie oraz optyka asymetryczna. Solidna konstrukcja mechaniczna i wyjątkowa konstrukcja optyki sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do oświetlenia elewacji budynków, mostów, kładek i innych instalacji wymagających oświetlenia liniowego. Dostępna barwa biała, kolory monochromatyczne, RGB, RGBW i regulowane światło białe oraz opcja z interfejsem sterownika DMX z maks. 8 pikselami (8IDs), które dają dużą swobodę projektowania.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Do użytku na zewnątrz

Dane produktu

Informacje ogólne			
Wymienne źródło światła	Nie	Standardowy kąt nachylenia przy montażu	-
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	bezpośrednio na słupie	
W zestawie sterownik	Tak	Standardowy kąt nachylenia przy montażu na	-
Typ silnika źródła światła	LED	wysięgniku	
Lighting Technology	LED	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Znak CE	Znak CE	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	60 lm/W
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
		Barwa źródła światła	barwa ciepło-biała
		Typ klosza	Szyba hartowana
		Kąt rozsyłu światła oprawy	7.5° x 27°
		Typ optyki na zewnątrz	Asymetryczny
Dane techniczne oświetlenia			
Strumień Świetlny	7 217 lm		

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	70 A
Czas rozruchu	0,65 ms
Zużycie energii	120 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Przewody przyłączeniowe / kable
Przewód	Przewód 0,3 m bez wtyczki , 3-żyłowy
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	3

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -40°C do +50°C
-----------------------------	-------------------


Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz (wł./wyl.)
Interfejs sterowania	-

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Aluminium tłoczone
Materiał optyki	Polimetakrylan metylu
Materiał klosza/soczewki	Szyba
Materiał mocowania	Aluminium
Kolor Korpusu	Ciemnoszary
Urządzenie montażowe	Regulowany wspornik montażowy
Kształt klosza/soczewki	Płaskie

Rysunki techniczne



Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	1 000 mm
Całkowita szerokość	88 mm
Całkowita wysokość	158 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	158 x 88 x 1000 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK06 [1 J]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	4 SDCM
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	BCP385 60LED 30K 220V A1 L100
Pełna nazwa produktu	BCP385 60LED 30K 220V A1 L100
Full EOC	911401752112
Kod zamówienia	01752112
Materiał Nr (12NC)	911401752112
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	2

UniStrip G4

