PHILIPS

Lighting



# 馨程燈帶

## LS170S LED12 827 IP20 L5000

馨程燈帶, 1200 lm, 90 lm/W, 827 暖白光, 24 DC V, 可防止手指侵入

出色的光效，安裝靈活

### 产品数据

| 一般資訊 | |
|---|---|
| 光源可更換 | 無 |
| 裝置部件數量 | - |
| 內附驅動器 | 無 |
| 照明 source 引擎類型 | - |
| CE 標誌 | - |
| 保固期 | 3 年 |
| 易燃性標誌 | - |
| ENEC 標誌 | - |
| 灼熱絲測試 | - |
| 符合歐盟 RoHS 標準 | 是 |

| 照明技術 | |
|---|---|
| 光通量 | 1,200 lm |
| 相關色彩溫度 (規範) | 2700 K |
| 光效 (額定) (標準) | 90 lm/W |
| 演色性指數 (CRI) | 80 |
| 光源的光束角度 | 120 ° |
| 光源色彩 | 827 暖白光 |
| 光學類型 | 對稱 |
| 光學罩類型 | - |
| 燈具光束擴散 | 120° |

| 運轉與電力 | |
|---|---|
| 輸入電壓 | 24 DC V |
| 線路頻率 | - Hz |
| 初始 CLO 功耗 | - W |
| 平均 CLO 功耗 | - W |
| 耗電量 | 57 W |
| 功率因數 (比值) | 1 |
| 連線照明 | 二極連線單元 |
| 纜線 | 2 條一極纜線不含插頭 |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | - |

| 溫度 | |
|---|---|
| 環境溫度範圍 | -20 至 +35 °C |

| 控制與調光 | |
|---|---|
| 可調光 | 否 |
| 驅動器/電力單元/變壓器 | - |
| 控制介面 | - |
| 恆光輸出 | 無 |

| 機械與外罩 | |
|---|---|
| 外殼材質 | 鋁 |
| 反光器材質 | - |

# 擎程燈帶

| | |
|---|---|
| **光學材料** | - |
| **光學罩材質** | - |
| **固定材料** | - |
| **外罩色彩** | 白色 |
| **光學罩表面處理** | - |
| **整體長度** | 5,000 mm |
| **整體寬度** | 10 mm |
| **整體高度** | 1.4 mm |
| **尺寸 (高 x 寬 x 深)** | 1 x 10 x 5000 mm |

## 認證與應用

| | |
|---|---|
| **防水防塵規範 (IP)** | IP20 [可防止手指侵入] |
| **機械衝擊保護規範** | IK00 [無保護] |
| **保護等級 IEC** | 安全等級 III |

## 初始效能 (符合 IEC 標準)

| | |
|---|---|
| **光通量容限** | +/-10% |
| **點火色度** | 0.463;0.42; SDCM 3 |
| **功耗容差** | +/-10% |

## 長期效能 (符合 IEC 標準)

| | |
|---|---|
| **中值使用壽命 L70B50** | 30,000 h |


## 應用條件

| | |
|---|---|
| **最高調光等級** | 不適用 |

## 產品資料

| | |
|---|---|
| **下訂產品名稱** | LS170S LED12 827 IP20 L5000 |
| **完整產品名稱** | LS170S LED12 827 IP20 L5000 |
| **完整產品代碼** | 692382865631799 |
| **訂單代碼** | 911401759482 |
| **材質 Nr. (12NC)** | 911401759482 |
| **分子 - 每個包裝的數量** | 1 |
| **EAN/UPC - 產品/案例** | 6923828656317 |
| **分子 - 每一外盒包裝** | 10 |
| **EAN/UPC - 箱** | 6923828656331 |

## 二维绘图



© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。