



馨程燈帶

LS170S LED16 840 IP20 L5000

馨程燈帶, 1600 lm, 100 lm/W, 840 中性白光, 24 DC V, 可防止手指侵入

出色的光效，安裝靈活

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	-
內附驅動器	無
照明 source 引擎類型	-
CE 標誌	-
保固期	3 年
易燃性標誌	-
ENEC 標誌	-
灼熱絲測試	-
符合歐盟 RoHS 標準	是
照明技術	
光通量	1,600 lm
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	100 lm/W
演色性指數 (CRI)	80
光源的光束角度	120 °
光源色彩	840 中性白光
光學類型	對稱
光學罩類型	-

燈具光束擴散	120°
運轉與電力	
輸入電壓	24 DC V
線路頻率	- Hz
初始 CLO 功耗	- W
平均 CLO 功耗	- W
耗電量	72 W
功率因數 (比值)	1
連線照明	二極連線單元
綫線	2 條一極綫線不含插頭
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-
溫度	
環境溫度範圍	-20 至 +35 °C
控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	-
控制介面	-
恆光輸出	無

聲程燈帶

機械與外罩	
外觀材質	鋁
反光器材質	-
光學材料	-
光學罩材質	-
固定材料	-
外罩色彩	白色
光學罩表面處理	-
整體長度	5,000 mm
整體寬度	10 mm
整體高度	1.4 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	1 x 10 x 5000 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK00 [無保護]
保護等級 IEC	安全等級 III
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

點火色度	0.38;0.38; SDCM 3
功耗容差	+/-10%
長期效能 (符合 IEC 標準)	
中值使用壽命 L70B50	30,000 h
應用條件	
最高調光等級	不適用
產品資料	
下訂產品名稱	LS170S LED16 840 IP20 L5000
完整產品名稱	LS170S LED16 840 IP20 L5000
完整產品代碼	911401759532
訂單代碼	911401759532
材質 Nr. (12NC)	911401759532
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	10

二维绘图

