



Flex Cove G4

LS170S LED12 927 IP20 L5000

Flex Cove G4, 1200 lm, 80 lm/W, 927 putih hangat, 24 DC V,
Perlindungan jari

Penawaran berkelanjutan dan fleksibel dengan performa optik terbaik

Product data

Informasi Umum	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Jumlah unit alat	-
Driver tercakup	Tidak
Tipe mesin sumber cahaya	-
Tanda CE	-
Periode garansi	3 tahun
Tanda dapat menyala	-
Tanda ENEC	-
Pengujian kawat pijar	-
Sesuai EU RoHS	Ya
Teknis Lampu	
Flux Cahaya	1.200 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2700 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	80 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	90
Sudut berkas cahaya sumber cahaya	120 °
Warna sumber cahaya	927 putih hangat
Jenis optik	Simetris
Tipe penutup optik	-

Penyebaran sinar lampu luminer	120°
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	24 DC V
Frekuensi Garis	- Hz
Konsumsi daya awal CLO	- W
Konsumsi daya CLO rata-rata	- W
Konsumsi Daya	61 W
Faktor Daya (Fraksi)	1
Koneksi	Unit koneksi 2 pin
Kabel	2 kabel tanpa konektor 1 pin
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	-
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +35 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transmulator	-
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak

Flex Cove G4

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium
Material reflektor	-
Material optik	-
Material penutup optik	-
Material fiksasi	-
Warna Housing	Putih
Lapisan penutup optik	-
Panjang keseluruhan	5.000 mm
Lebar keseluruhan	10 mm
Tinggi keseluruhan	1,4 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	1 x 10 x 5000 mm
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK00 [Tanpa perlindungan]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas III
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Kromatisitas awal	0.463;0.42; SDCM 3
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Masa kegunaan median L70B50	30.000 jam
Kondisi Aplikasi	
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Data Produk	
Nama produk pesanan	LS170S LED12 927 IP20 L5000
Nama lengkap produk	LS170S LED12 927 IP20 L5000
Kode produk lengkap	911401759732
Kode urutan	911401759732
No. Material (12NC)	911401759732
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10

Dimensional drawing

