



# Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V

## WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH

Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V, 19.5 W, D345 mm, 1700 lm, 4000 K, IP44

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

### Údaje o produktu


| Obecné informace              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Vyměnitelný světelný zdroj    | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Značka hořlavosti                         | -                         |
| Počet předřadňkových jednotek | 1 jednotka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Značka ENEC                               | -                         |
| Včetně předřadníku            | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Test žhavým drátem                        | Teplota 650 °C, doba 30 s |
| Poznámky                      | *-Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel – leden 2018) neexistuje žádný statisticky významný rozdíl v poklesu světelného toku mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10. | Splňuje požadavky evropské směrnice       | Ano                       |
| Lighting Technology           | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RoHS                                      |                           |
| Vrstva                        | Hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Světelné technické                        |                           |
| Vestavěné ovládání            | Jednotka pro detekci pohybu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Světelný tok                              | 1 700 lm                  |
| Značka CE                     | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti | 4000 K                    |
| Záruční lhůta                 | 3 roky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Měrný výkon (jmen.) (nom.)                | 90 lm/W                   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Index podání barev (CRI)                  | >80                       |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vyzařovací úhel světelného zdroje         | 120 stupňů                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Barva světelného zdroje                   | 840 neutrální bílá        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ optiky                                | Vyzařovací úhel 120°      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Divergence světelného paprsku svítidla    | 120°                      |

## Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V

|                                                |                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Provozní a elektrické</b>                   |                                                                        |
| Vstupní napětí                                 | 220–240 V                                                              |
| Frekvence sítě                                 | 50 to 60 Hz                                                            |
| Náběhový proud                                 | 3,28 A                                                                 |
| Doba náběhového proudu                         | 0,044 ms                                                               |
| Spotřeba energie                               | 19,5 W                                                                 |
| Účinník (zlomek)                               | 0.85                                                                   |
| Připojení                                      | Zasunovací konektor třífázový                                          |
| Kabel                                          | -                                                                      |
| Počet produktů na MCB 16 A typu B              | 50                                                                     |
| <b>Teplota okolí</b>                           |                                                                        |
| Rozsah okolních teplot                         | -20 až +40 °C                                                          |
| <b>Řízení a stmívání</b>                       |                                                                        |
| Stmívatelné                                    | Ne                                                                     |
| Předřadník / napájecí jednotka / transformátor | Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)                                       |
| Stálý světelný tok                             | Ne                                                                     |
| <b>Mechanické a materiály</b>                  |                                                                        |
| Materiál těla                                  | Polypropylen                                                           |
| Materiál reflektoru                            | Polykarbonát                                                           |
| Materiál optiky                                | Polymethylmethakrylát                                                  |
| Materiál optického krytu / čočky               | Polymethylmethakrylát                                                  |
| Fixační materiál                               | -                                                                      |
| Barva těla                                     | Bílá                                                                   |
| Povrchová úprava optického krytu / čočky       | Opálové provedení                                                      |
| Celková délka                                  | 345 mm                                                                 |
| Celková šířka                                  | 345 mm                                                                 |
| Celková výška                                  | 97 mm                                                                  |
| Celkový průměr                                 | 345 mm                                                                 |
| Rozměry (výška x šířka x hloubka)              | 97 x 345 x 345 mm                                                      |
| <b>Certifikace a použití</b>                   |                                                                        |
| Kód ochrany proti vniknutí                     | IP44 [Chráněno proti proniknutí drátů, chráněno proti stříkající vodě] |

|                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům                             | IK03 [0,3 J]                    |
| Hodnocení udržitelnosti                                           | -                               |
| Třída ochrany IEC                                                 | Bezpečnostní třída II           |
| <b>Počáteční parametry (podle IEC)</b>                            |                                 |
| Tolerance světelného toku                                         | +/-10%                          |
| Počáteční chromatičnost                                           | (0.38, 0.38) SDCM ≤5            |
| Tolerance spotřeby energie                                        | +/-10%                          |
| <b>Životnost (podle IEC)</b>                                      |                                 |
| Poruchovost předřadníku po 5000 hod.                              | 0,005 %                         |
| Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h | 2,24 %                          |
| Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h           | L70                             |
| <b>Podmínky použití</b>                                           |                                 |
| Výkon při okolní teplotě Tq                                       | 25 °C                           |
| Maximální úroveň ztlumení                                         | Nevztahuje se                   |
| Vhodné pro náhodné spínání                                        | Nevztahuje se                   |
| <b>Označení a balení</b>                                          |                                 |
| Objednávací název produktu                                        | WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH |
| Celý název výrobku                                                | WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH |
| Full EOC                                                          | 871016333914699                 |
| Objednávací kód                                                   | 33914699                        |
| Číslo materiálu (12NC)                                            | 911401802580                    |
| Číslování SAP – počet v balení                                    | 1                               |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro                                         | 8710163339146                   |
| Číslování SAP – balení v krabici                                  | 5                               |
| Pouzdro – EAN/UPC                                                 | 8710163339207                   |

### Rozměrové výkresy



## Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V

