Réglette LED Smartbright G2

BN012C LED20/CW L1200 G2

Réglette LED Smartbright G2, 20 W, 2000 lm, 6500 K, Faisceau extensif

Que ce soit pour un nouvel immeuble ou pour la rénovation d'un espace existant, les clients souhaitent des solutions d'éclairage qui fournissent une qualité de lumière et des économies d'énergie et de maintenance tangibles. Cette nouvelle gamme de réglettes LED permet de remplacer les réglettes traditionnelles par des lampes fluorescentes. Le processus de sélection, d'installation et de maintenance est extrêmement simple : un simple geste suffit.

Données du produit

Informations générales	
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Ballast/pilote inclus	Oui
Type de moteur de la source lumineuse	LED
Marquage CE	Marquage CE
Garantie	3 ans
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Conforme à la directive RoHS UE	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	2 000 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Température de couleur	Blanc froid
Type d'optique	Faisceau extensif
Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate linéaire
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	140°

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique	20 W
Facteur de puissance (fraction)	0.8
Connexion	Fils/câbles volants
Câble	Câble sans prise 2 pôles
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	10

Réglette LED Smartbright G2

Température	
Gamme de températures ambiantes	+20 à +35 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	Polyamide
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polyamide
Matériel de fixation	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Longueur totale	1 200 mm
Largeur totale	30 mm
Hauteur totale	37 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	37 x 30 x 1200 mm

Approbation et application	
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK00 [Sans protection]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	SDCM<6
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Performances au fil du temps (conformité à la norme IEC)	
Durée de vie L70B50	25 000 h

Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BN012C LED20/CW L1200 G2
Nom de produit complet	BN012C LED20/CW L1200 G2
Full EOC	911401806897
Code de commande	911401806897
Code 12NC	911401806897
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163308043
Conditionnement par carton	25
EAN/UPC - Boîte	8710163308340

Schéma dimensionnel



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.