



SmartBright Direct Panel G2

RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM

SmartBright Direct Panel G2, 88 lm/W, Beyaz

En ekonomik LED panel mükemmel değişmezliğe sahip konforlu ışık sağlar. Önceki modelden daha incedir, dayanıklıdır, enerji bakımından verimlidir ve 3 yıl garantiyle sunulur.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Işık kaynağı motoru türü	LED
CE işareti	CE işareti
Garanti süresi	3 yıl
Alev alma işareti	-
ENEC işareti	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Hayır
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	3.200 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	88 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	Beyaz

Optik kapak tipi	Polistiren çanak/prizmatik kapak
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	120°
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	230-240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	15 A
Ani akım süresi	0,04 ms
Güç Tüketimi	36 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Bağlantı ünitesi, 2 kutuplu
Kablo	Fişsiz 0,3 m kablo
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	36
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-10 ila +40 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

SmartBright Direct Panel G2

Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Çelik
Reflektör malzemesi	Akrilat
Optik sistem malzemesi	Polistiren
Optik kapak malzemesi	Polistiren
Sabitleme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Opal
Toplam uzunluk	595 mm
Genel genişlik	595 mm
Genel yükseklik	34 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	34 x 595 x 595 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	0.312;0.328

Güç tüketimi toleransı	+/-10%
------------------------	--------

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,0006 %
Ortalama yararlı ömür L70B50	36.000 h
Ortalama yararlı ömür L80B50	22.000 h
Ortalama yararlı ömür L90B50	10.000 h

Uygulama Koşulları

Maksimum dim seviyesi	Yok
-----------------------	-----

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM
Tam ürün adı	RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM
Tam ürün kodu	871016334021000
Sipariş kodu	34021000
Malzeme No. (12NC)	911401807980
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163340210
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
EAN/UPC - Kutu	8710163340210

Boyutlu çizim

