



Réglette LED Smartbright G2

BN013C LED10/WW L600 AU G2

Réglette LED Smartbright G2, 10 W, 1000 lm, 3000 K, Faisceau extensif

Que ce soit pour un nouvel immeuble ou pour la rénovation d'un espace existant, les clients souhaitent des solutions d'éclairage qui fournissent une qualité de lumière et des économies d'énergie et de maintenance tangibles. Cette nouvelle gamme de réglettes LED permet de remplacer les réglettes traditionnelles par des lampes fluorescentes. Le processus de sélection, d'installation et de maintenance est extrêmement simple : un simple geste suffit.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Source lumineuse remplaçable	Non	Tension d'entrée	220 à 240 V
Nombre d'appareillages	1 unité	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Ballast/pilote inclus	Oui	Courant d'appel	6,23 A
Type de moteur de la source lumineuse	LED	Temps d'appel	0,0442 ms
Marquage CE	Marquage CE	Consommation électrique	10 W
Garantie	3 ans	Facteur de puissance (fraction)	0.8
Essai au fil incandescent	Température 750 °C, durée 5 s	Connexion	Fils/câbles volants
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Câble	Câble sans prise 2 pôles
Données techniques de l'éclairage			
Flux lumineux	1 000 lm		
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80		

Réglette LED Smartbright G2

Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	10
Température	
Gamme de températures ambiantes	+20 à +35 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (On/Off)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	Polyamide
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polyamide
Matériel de fixation	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Longueur totale	600 mm
Largeur totale	30 mm
Hauteur totale	37 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	37 x 30 x 600 mm
Approbation et application	
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK00 [Sans protection]

Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	SDCM<6
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Performances au fil du temps (conformité à la norme IEC)	
Durée de vie L70B50	25 000 h
Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BN013C LED10/WW L600 AU G2
Nom de produit complet	BN013C LED10/WW L600 AU G2
Full EOC	911401809397
Code de commande	911401809397
Code 12NC	911401809397
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163308296
Conditionnement par carton	12
EAN/UPC – Boîte	8710163308593

Schéma dimensionnel



Réglette LED Smartbright G2

