



Essential Smartbright LED Batten

BN068C LED3/CW L300 G2

Essential Smartbright LED Batten, 3.4 W, 300 lm, 6500 K, Góc rộng

Cho dù là để chiếu sáng một tòa nhà mới hay tân trang một không gian hiện có, thì khách hàng đều muốn có các giải pháp chiếu sáng mang lại ánh sáng chất lượng, đồng thời tiết kiệm đáng kể năng lượng và chi phí bảo trì. Dòng sản phẩm đèn batten LED mới này có thể được sử dụng để thay thế các đèn batten sử dụng bóng đèn huỳnh quang truyền thống. Quá trình lựa chọn, lắp đặt và bảo trì vô cùng dễ dàng – chỉ là một sự chuyển đổi đơn giản

Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Dấu CE	-
Thời hạn bảo hành	1 năm
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 850°C, thời lượng 5 giây
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	300 lm
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	6500 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	88 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80

Màu sắc nguồn sáng	Ánh sáng trắng mát
Loại quang	Góc rộng
Kiểu chụp quang học	Polycarbonate dạng thanh
Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	140°
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	3,4 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.5
Kết nối	Dây đi ra
Cáp	Cáp không có phích cắm 2 cực
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	10

Essential Smartbright LED Batten

Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +40°C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)
Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Polyamide
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Polyamide
Vật liệu gắn cố định	Thép
Màu vỏ đèn	Trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	325 mm
Chiều rộng tổng thể	21 mm
Chiều cao tổng thể	34,2 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	34 x 21 x 325 mm
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK00 [Không bảo vệ]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn II

Bản vẽ kích thước



Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	SDCM<7
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)	
Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	20.000 h
Điều kiện ứng dụng	
Độ mờ tối đa	Không áp dụng
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BN068C LED3/CW L300 G2
Tên sản phẩm đầy đủ	BN068C LED3/CW L300 G2
Mã sản phẩm đầy đủ	911401818497
Mã đơn hàng	911401818497
Số vật liệu (12NC)	911401818497
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8710163310381
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	24
EAN/UPC - Vỏ	8710163310688

Essential Smartbright LED Batten

