



Réglette Essential Smartbright LED

BN068C LED12/NW L1200 G2

Réglette Essential Smartbright LED, 13 W, 1200 lm, 4000 K,
Faisceau extensif

Que ce soit pour un nouvel immeuble ou pour la rénovation d'un espace existant, les clients souhaitent des solutions d'éclairage qui fournissent une qualité de lumière et des économies d'énergie et de maintenance tangibles. Cette nouvelle gamme de réglettes LED permet de remplacer les réglettes traditionnelles par des lampes fluorescentes. Le processus de sélection, d'installation et de maintenance est extrêmement simple : un simple geste suffit.

Données du produit


Informations générales			
Source lumineuse remplaçable	Non	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Nombre d'appareillages	1 unité	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	92 lm/W
Ballast/pilote inclus	Oui	Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type de moteur de la source lumineuse	LED	Température de couleur	Blanc neutre
Marquage CE	-	Type d'optique	Faisceau extensif
Garantie	1 ans	Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate linéaire
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	140°
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Fonctionnement et électricité	
Données techniques de l'éclairage		Tension d'entrée	220 à 240 V
Flux lumineux	1 200 lm	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
		Consommation électrique	13 W

Réglette Essential Smartbright LED

Facteur de puissance (fraction)	0.5
Connexion	Fils/câbles volants
Câble	Câble sans prise 2 pôles
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	10
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	Polyamide
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polyamide
Matériel de fixation	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Longueur totale	1185 mm
Largeur totale	21 mm
Hauteur totale	34,2 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	34 x 21 x 1185 mm
Approbation et application	
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]

Code de protection contre les chocs méca.	IK00 [Sans protection]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	SDCM<7
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Performances au fil du temps (conformité à la norme IEC)	
Durée de vie L70B50	20 000 h
Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BN068C LED12/NW L1200 G2
Nom de produit complet	BN068C LED12/NW L1200 G2
Full EOC	911401819497
Code de commande	911401819497
Code 12NC	911401819497
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163310480
Conditionnement par carton	24
EAN/UPC - Boîte	8710163310787

Schéma dimensionnel



Réglette Essential Smartbright LED

