



明尚 LED 三防燈 G2

WT066C NW LED18 L600 PSU TW

明尚 LED 三防燈 G2, 19.4 W, 1800 lm, 4000 K, 120°

明尚 LED 三防燈 G2 是在第一代產品的基礎上的創新突破。可以完全替代傳統的螢光燈三防燈以及想通過加裝 LED 燈管來實現 LED 升級的三防燈。一體化設計，免維護，高品質的出光效果，抵禦複雜惡劣的環境，低成本的的運營成本。

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
CE 標誌	CE 標誌
保固期	3 年
易燃性標誌	-
ENEC 標誌	-
灼熱絲測試	溫度 750°C、持續時間 5 秒
符合歐盟 RoHS 標準	是

照明技術	
光通量	1,800 lm
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	90 lm/W
演色性指數 (CRI)	>80
光源的光束角度	- °
光源色彩	中性白光
光學類型	對稱
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂/乳白色外蓋

燈具光束擴散	120°
--------	------

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
湧入電流	6.9 A
浪湧時間	0.1 ms
耗電量	19.4 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	螺絲接線板
線線	-
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	70

溫度	
環境溫度範圍	-30 至 +45 °C

控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	-

明尚 LED 三防燈 G2

恆光輸出	無
機械與外罩	
外殼材質	聚碳酸酯
反光器材質	銅鐵
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
固定材料	不鏽鋼
外罩色彩	灰色與白色
光學罩表面處理	乳白色
整體長度	654 mm
整體寬度	68 mm
整體高度	60 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	60 x 68 x 654 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK06 [1 J]
保護等級 IEC	安全等級 II
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	SDCM<5

功耗容差	+/-10%
長期效能 (符合 IEC 標準)	
5000 h 下的驅動器故障率	0.0022 %
中值使用壽命 L70B50	25,000 h
中值使用壽命 L80B50	17,500 h
中值使用壽命 L90B50	8,100 h
應用條件	
最高調光等級	不適用
產品資料	
下訂產品名稱	WT066C NW LED18 L600 PSU TW
完整產品名稱	WT066C NW LED18 L600 PSU TW
完整產品代碼	871016331180799
訂單代碼	911401823897
材質 Nr. (12NC)	911401823897
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8710163311807
分子 - 每一外盒包裝	4
EAN/UPC - 箱	8710163312101

二维绘图

