



Réglette Ledinaire

BN013C LED10S/840 L600

Réglette Ledinaire, 10 W, L600 mm, 1000 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready

La gamme de réglettes Ledinaire (BN021C) comprend différents luminaires à réglette LED populaires disponibles en magasin et garantissant la qualité Philips à prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. Ledinaire offre une installation simple et flexible, et la possibilité de créer des lignes de lumière.

Données du produit

Informations générales		Essai au fil incandescent	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Conforme à la directive RoHS UE	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non		Oui
Nombre d'appareillages	1 unité	Données techniques de l'éclairage	
Ballast/pilote inclus	Oui	Flux lumineux	1 000 lm
Câblage de traversée	Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Lighting Technology	LED	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100 lm/W
Échelle de valeur	Valeur	Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80
Marquage CE	Oui	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	- degré(s)
Garantie	3 ans	Température de couleur	840 blanc neutre
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Type d'optique	Faisceau ultra-extensif
Marquage ENEC	-	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	154°
		Taux d'éblouissement unifié	26
		Fonctionnement et électricité	
		Tension d'entrée	220 à 240 V
		Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
		Consommation électrique CLO initiale	- W

Réglette Ledinaire

Consommation électrique CLO moyenne	- W
Courant d'appel	3,92 A
Temps d'appel	0,043 ms
Consommation électrique	10 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Connecteur à poussoir 2 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	10

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +35 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériel de fixation	-
Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	612 mm
Largeur totale	30 mm
Hauteur totale	36,5 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	37 x 30 x 612 mm

Approbation et application

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
-----------------------------	------------------------------

Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	0.3738, 0.3728, SDCM≤5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Performances au fil du temps (conformité à la norme IEC)

Mortalité du driver à 5 000h	1 %
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7,50 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* L65 de 50 000 h	

Conditions d'application

Performance température ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable

Données du produit

Nom du produit de la commande	BN013C LED10S/840 L600
Nom de produit complet	BN013C LED10S/840 L600
Full EOC	871016334954199
Code de commande	911401835980
Code 12NC	911401835980
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8710163349541
Conditionnement par carton	25
EAN/UPC - Boîte	8710163349664

Schéma dimensionnel



