



Ledinaire-armatur

BN013C LED10S/840 L600

Ledinaire-armatur, 10 W, L600 mm, 1000 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready

Kvalitet og pålitelighet, helt enkelt – det er det fine med LEDINAIRE. LEDINAIRE er enkel og gir deg det du trener. Vi bruker ikke penger på ting du ikke trenger: ingen prangende emballasje, ingen unødvendige brosjyrer. Vi tilbyr et utvalg av populære, kostnadseffektive LED-løsninger og sørger for at LED-belysningen holder seg innenfor ditt prisområde, med den høyeste produktkvalitet. Denne umiddelbare tilgangen til belysning betyr at du får akkurat det som står på esken – pålitelighet, kostnadseffektivitet og energieffektivitet. Den slanke LEDINAIRE BN060C-armaturen er en kostnadseffektiv, energisparende LED-løsning som er utformet for almennbelysning og takbelysning. Den er også svært fleksibel og har to lyseffektalternativer pluss alternativ for montering i lyslinje.

Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	For montering på normalt antennebare overflater	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	ENEC-merke	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	-	
Driver inkludert	Ja	Test av glødetråd	
Gjennomkobling	Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert)	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	
Lighting Technology	LED	I samsvar med EU RoHS	
Verditrapp	Verdi	Ja	
CE-merke	Ja	Teknisk belysning	
Garantiperiode	5 år	Lysytelse	
		1 000 lm	
		Korrelerert fargetemperatur (nom)	
		4000 K	
		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	
		100 lm/W	
		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
		≥80	
		Spredningsvinkel på lyskilden	
		- grad(er)	
		Lyskildefarge	
		840 nøytralhvit	

Ledinaire-armatur

Optisk type	Svært bred lysstråle
Armaturlysstråle spredning	154°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	26

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Opprinnelig CLO strømforbruk	- W
Average CLO power consumption	- W
Startstrøm	3,92 A
Innløpstillid	0,043 ms
Effektforbruk	10 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt, 2-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	10

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +35 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	612 mm
Total bredde	30 mm
Total høyde	36,5 mm

Mål (høyde x bredde x høyde)	37 x 30 x 612 mm
------------------------------	------------------

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	0.3738, 0.3728, SDCM≤5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	1 %
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,50 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L65 50000 h

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BN013C LED10S/840 L600
Fullstendig produktnavn	BN013C LED10S/840 L600
Full EOC	871016334954199
Bestillingskode	34954199
Materialenr. (12NC)	911401835980
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8710163349541
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8710163349664

Målskisse



