



Ledinaire Batten

BN013C LED24S/830 L1500

Ledinaire Batten, 24 W, L1500 mm, 2350 lm, 3000 K, Opaliserad, IP20, TW1-ready

Ledinaire-serien består av ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energieffektiva och prisvärda – precis vad du behöver.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Genomgående kabel	Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Värde
CE-märkning	Ja
Garantitid	3 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Ljusflöde	2 350 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥80
Ljuskällans spridningsvinkel	- °
Ljuskällans färg	830 varmvit
Optiktyp	Mycket bredstrålande ljusfördelning
Armaturens ljusstrålefördelning	154°
Enhetlig bländmärkning	26
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	4,24 A
Ingåendetid	0,045 ms
Effektförbrukning	24 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	2-polig tryckanslutning
Kabel	-

Ledinaire Batten

Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	10
Temperatur	
Omgivningstemperatur	−20 till +35 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	1 512 mm
Total bredd	30 mm
Total höjd	36,5 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	37 x 30 x 1512 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	0.4282, 0.3979, SDCM≤5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	1 %
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	7,50 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L65
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BN013C LED24S/830 L1500
Fullständigt produktnamn	BN013C LED24S/830 L1500
Full EOC	871016334961999
Beställningsnummer	34961999
Materialnummer (12NC)	911401836680
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8710163349619
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8710163349732

Måttskiss



