

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622

BVP622 LED739/957 960W S5 DMX GM

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622, 73900 lm, 960 W, Blanco frío, Categoría de haz de luz S5, 17°, Clase de seguridad I, Soporte de montaje ajustable

El proyector LED Philips SportsStar establece el estándar en distribución óptica de gran calidad con un alto rendimiento y una baja contaminación lumínica (o control de luz efectivo). Desde iluminación de deportes hasta iluminación de áreas, nuestro sistema, incluidos los postes altos necesarios, proyecta la luz exactamente donde debe dirigirse. Elegí los niveles de iluminación correctos para cualquier configuración con el proyector LED Philips SportsStar.

Datos del producto

Información general	
Código de la línea de lámparas	-
Fuente de luz reemplazable	Sí
Cantidad de unidades de equipos	2 unidades
Controlador incluido	No
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Lighting Technology	LED
Marca CE	Marca CE
Período de garantía	3 años
Marca de inflamabilidad	-
Marca ENEC	-

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	No

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	73.900 lm
Ángulo de inclinación estándar post-top	-
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral	-
Temperatura de color correlacionada	5700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	76,98 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	90
Color de la fuente de luz	Blanco frío

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622

Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato
Ampliación de haz de luz de la luminaria	17°
Tipo óptico para exterior	Categoría de haz de luz S5

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	- V
Frecuencia de línea	- Hz
Consumo de energía	960 W
Factor de potencia (fracción)	0.95
Conexión	Unidad de conexiones de 3 polos
Cable	Cable de 1.5 m sin enchufe

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-40 a +55 °C

Controles y atenuación

Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Interfaz de control	-
Salida lumínica constante	No

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material del reflector	-
Material óptico	Policarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje ajustable
Forma de cubierta/lente óptico	-
Acabado de cubierta/lente óptico	Satinado
Longitud total	680 mm
Ancho total	740 mm
Altura total	307 mm

Área proyectada efectiva	0,42 m²
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	307 x 740 x 680 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Protección contra sobretensión (común/diferencial)	La protección contra sobretensión del luminario a nivel de un modo diferencial de 15 kV y 15 kV de modo normal
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	SDCM<7
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%


Condiciones de aplicación

Nivel de regulación máximo	No aplica

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BVP622 LED739/957 960W S5 DMX GM
Nombre del producto completo	BVP622 LED739/957 960W S5 DMX GM
Full EOC	911401850298
Código del pedido	911401850298
N.° de material (12NC)	911401850298
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

Plano de dimensiones



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 30 - Datos sujetos a cambios