



Ledinaire cu montaj pe suprafețe

SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC

Ledinaire cu montaj pe suprafețe, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K

Philips Ledinaire cu montaj pe suprafețe (SM060C) este o gamă de aparate de iluminat cu LED populare standard furnizate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabile, eficiente din punct de vedere energetic și accesibile, aparatele de iluminat Ledinaire cu montaj pe suprafață sunt proiectate pentru iluminare difuză și confortabilă într-o gamă largă de aplicații de iluminat general - exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

Informații generale	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Lighting Technology	LED
Tier	Valoare
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	5 ani
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj ENEC	-
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Flux luminos	3.400 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	100 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	1,6
Unghi de distribuție sursă de lumină	110 °
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Unghi fascicul 110°
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	110°
Indice unificat de orbire CEN	25

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	220-240 V

Ledinaire cu montaj pe suprafețe

Frecvență linie	50 or 60 Hz
Curent de pornire	10,8 A
Timp pornire	0,036 ms
Consum de curent	34 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu 3 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	24

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 °C
---------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Oțel
Material reflector	Oțel
Material sistem optic	Polimetil metacrilat
Capac optic/material lentilă	Polimetil metacrilat
Material de fixare	Oțel
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	1.200 mm
Lățime totală	200 mm
Înălțime totală	53 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	53 x 200 x 1200 mm

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03 [0,3 J]
Scor de sustenabilitate	-

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	SDCM<5
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rată de defectare balast la 5.000 h	0,005 %
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	8 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	L75
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 75000 h	L65


Condiții de utilizare

Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Date despre produs

Nume comandă produs	SM060C LED34S/840 PSU W20L120
	NOC
Numele complet al produsului	SM060C LED34S/840 PSU W20L120
	NOC
Full EOC	871869606962200
Cod de comandă	06962200
Număr material (12NC)	911401850680
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696069622
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718696069622

Cote



Ledinaire cu montaj pe suprafețe

