



Ledinaire Waterproof

WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN

Ledinaire Waterproof, 30 B, L1200 mm, 3600 лм, 4000 К,
Симметричная, Опаловый, IP66, IK08, TW1-ready

Линейка Ledinaire Waterproof (WT060) включает в себя ряд популярных, готовых к использованию, водонепроницаемых светодиодных светильников характерного для Philips высокого качества по приемлемой цене. Надежные, энергоэффективные и доступные по цене. Светильники Ledinaire легко и быстро устанавливаются, дополнительно можно заказать внутреннюю проводку.

Данные о продукции

Общая информация		Соответствие стандарту EU RoHS	
Сменный источник света	Нет	Да	
Количество единиц ПРА	1 шт.	Технические характеристики освещения	
Драйвер в комплекте	Да		
Внутренняя проводка электропитания светильника	Простое соединение и съемный плафон для однофазной внутренней проводки электропитания светильника (внутренняя проводка не входит в комплект)	Светоотдача	3 600 лм
Осветительная технология	LED	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Лестница ценности	Значение	Эффективность (номинальная) (ном.)	120 лм/В
Маркировка CE	Маркировка CE	Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Гарантийный период	3 года	Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	1
Знак пожароопасности	Для монтажа на среднетемпературных поверхностях	Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	1,6
Сертификат ENEC	-	Ширина светового пучка источника света	120 °
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 30 с	Цвет источника света	Нейтральный белый 840
		Оптический тип	Симметричная
		Светораспределение светильника	120°
		Универсальная оценка бликования CEN	26

Ledinaire Waterproof

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Пусковой ток	3 А
Время пуска	0,101 ms
Энергопотребление	30 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Блок подключения двухполюсный
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	45

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От –20 до +45 °С
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Постоянная светоточдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Поликарбонат
Материал отражателя	Поликарбонат
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Из нержавеющей стали
Цвет корпуса	Серый
Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая длина	1 201 мм
Общая ширина	69 мм
Общая высота	59 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	59 x 69 x 1201 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]

Класс экологической устойчивости	-
Класс защиты IEC	Класс безопасности II
Светобиологические опасности	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	<5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	7,5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	75
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 75 000 ч	70


Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °С
Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Название продукта для заказа	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN
Полное название продукта	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN
Полный код продукта	871016336009699
Код заказа	911401876680
Материал № (12NC)	911401876680
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163360096
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8710163360218

Чертеж размеров



Ledinaire Waterproof

