




CoreLine Panel

RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC

CoreLine Panel, 29 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K

Que ce soit pour un nouvel immeuble ou une rénovation d'un espace existant, les clients veulent bénéficier de solutions d'éclairage synonymes de qualité de lumière et d'économies d'énergie et de maintenance tangibles. La nouvelle gamme de produits CoreLine LED Panel permet de remplacer les luminaires fonctionnels utilisés dans les applications d'éclairage général. Le processus de sélection, installation et maintenance est extrêmement simple : un simple geste suffit.

Données du produit

Informations générales		Valeur de scintillement (PstLM)	
Source lumineuse remplaçable	Non	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	1,6
Nombre d'appareillages	1 unité	Température de couleur	840 blanc neutre
Driver inclus	Oui	Type d'optique	Angle de faisceau 120°
Type de lampe	LED	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	120°
Valeur ajoutée	Performance	Indice UGR	23
Marquage CE	Oui	Fonctionnement et électricité	
Garantie	5 ans	Tension d'entrée	220-240 V
Inflammabilité	-	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Marquage ENEC	Marquage ENEC	Courant d'appel	5,2 A
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s	Durée courant d'appel	0,051 ms
Conforme à RoHS	Oui	Consommation électrique	29 W
Données techniques de l'éclairage		Facteur de puissance (fraction)	0.9
Flux lumineux	3.600 lm	Connexion	Unité de connexion 2 pôles
Rouge saturé (R9)	<50	Câble	-
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	40
Efficacité lumineuse (nominale)	123 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80		

CoreLine Panel

Température

Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Acier
Matériaux du réflecteur	Acrylate
Matériaux optiques	Polystyrène
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polystyrène
Matériaux de fixation	-
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	595 mm
Largeur totale	595 mm
Hauteur totale	11 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	11 x 595 x 595 mm

Approbation et application

Indice de protection	IP20/44 [Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures]
Protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0,3 J]
Évaluation de la durabilité	-
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L80


Conditions d'application

Performance température ambiante Tq	25 °C
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable

Données du produit

Nom du produit de la commande	RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC
Nom de produit complet	RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC
Code EOC	871016336035500
Code de commande	36035500
Code 12NC	911401877980
Code de commande local	36035500
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163360355
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8710163360355

Schéma dimensionnel



CoreLine Panel

