




CoreLine Pannel G4

RC132V G4 LED43S/840 PSU W60L60 NOC

CoreLine Pannel G4, 34.5 W, 600x600 mm, 4300 lm, 4000 K

Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. A luminária CoreLine painel da família CoreLine LED pode ser utilizada para substituir ponto a ponto as luminárias de fluorescência em aplicações gerais de iluminação com uma superfície de luz uniforme que proporciona uma iluminação e um ambiente agradável. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.

Dados do produto

Informações gerais			
Fonte de luz substituível	Não	Color rendering index (CRI)	≥80
Número de unidades de equipamento	1 unidade	Valor de cintilação (PstLM)	1
Driver incluído	Sim	Valor do efeito estroboscópico (SVM)	1,6
Tecnologia de iluminação	LED	Cor da fonte de luz	840 branco neutro
Escala de valor	Performance	Tipo de ótica	Ângulo de feixe de 120°
Marca CE	Sim	Difusão do feixe de luz da luminária	120°
Período de garantia	5 anos	Classificação de encandeamento unificada CEN	23
Marca de inflamabilidade	-	Funcionamento e características elétricas	
Marca ENEC	Marca ENEC	Tensão de entrada	220-240 V
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s	Frequência de linha	50 or 60 Hz
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Corrente de irrupção	6,2 A
Caraterísticas técnicas da luz		Tempo de irrupção	0,054 ms
Fluxo Luminoso	4.300 lm	Consumo de Energia	34,5 W
Vermelho saturado (R9)	<50	Fator de potência (Fração)	0.9
Temperatura de cor correlacionada	4000 K	Ligação	Unidade de ligação de 2 polos
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	125 lm/W	Cabo	-

CoreLine Painei G4

Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	40
--	----

Temperatura

Ampla intervalo de temperatura ambiente	+10 a +40 °C
---	--------------

Controlos e regulação

Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/transformador	Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado)
Fluxo luminoso constante	Não

Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Aço
Material refletor	Acilato
Material da ótica	Polistireno
Material do difusor ótico	Polistireno
Material de fixação	-
Cor do compartimento	Branco
Acabamento do difusor ótico	Opalino
Comprimento global	595 mm
Largura total	595 mm
Altura total	11 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	11 x 595 x 595 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20/44 [Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]
Classificação de sustentabilidade	-
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Segurança fotobiológica	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.39, 0.39) SDCM ≤3
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h	5 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L80


Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Adequado para uma comutação aleatória	Não aplicável

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	RC132V G4 LED43S/840 PSU W60L60 NOC
Nome do produto completo	RC132V G4 LED43S/840 PSU W60L60 NOC
Código do produto completo	871016336037900
Código de encomenda	36037900
N.º material (12NC)	911401878180
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8710163360379
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8710163360379

Desenho dimensional



CoreLine Painel G4

