




CoreLine Panel

RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel, 29 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K, UGR19

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe panelowe moduły LED CoreLine mogą zastępować oprawy funkcjonalne w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Dane produktu

Informacje ogólne		Wartość migotania (PstLM)	
Wymienne źródło światła	Nie	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	1,6
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Barwa źródła światła	840 neutralna biel
W zestawie sterownik	Tak	Typ optyki	Kąt rozsyłu światła: 90°
Lighting Technology	LED	Kąt rozsyłu światła oprawy	90°
Tier	Wydajność	Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	19
Znak CE	Tak	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Okres gwarancji	5 lat	Napięcie wejściowe	220-240 V
Oznaczenie palności	-	Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC	Prąd rozruchowy	5,2 A
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s	Czas rozruchu	0,051 ms
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Zużycie energii	29 W
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (ułamek)	0,9
Strumień Świetlny	3 600 lm	Połączenie	Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy
Nasycony czerwony (R9)	<50	Przewód	-
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Liczba produktów na MCB 16 A typu B	40
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	123 lm/W		
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80		

CoreLine Panel

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transformatorki	Zasilacz (wł./wyl.)
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Stal
Materiał reflektora	Akrylowe
Materiał optyki	Polistyren
Materiał klosza/soczewki	Polistyren
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Całkowita długość	595 mm
Całkowita szerokość	595 mm
Całkowita wysokość	11 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	11 x 595 x 595 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20/44 [Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgodoporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,3 J]
Ocena zrównoważonego rozwoju	-
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Zagrożenie fotobiologiczne	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
---	-----

Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L80
---	-----


Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC
Pełna nazwa produktu	RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC
Full EOC	871016336041600
Kod zamówienia	36041600
Materiał Nr (12NC)	911401878580
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8710163360416
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8710163360416

Rysunki techniczne



CoreLine Panel

