



CoreLine Panel

RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC

CoreLine Panel, 29 W, 1200x300 mm, 3600 lm, 4000 K, UGR19

Panel CoreLine Generation 5 splňuje příslib CoreLine inovativní, snadné instalace a vynikajícího osvětlení. Inovativní funkce MultiLumen panelu CoreLine, navržená jako přímá náhrada funkčních svítidel v aplikacích obecného osvětlení, nabízí tři balíčky světelného toku v jednom svítidle. To usnadňuje výběr vhodného produktu, poskytuje flexibilitu reagovat na preference zákazníků na místě a znamená méně produktových kódů na skladě. Instalace je také rychlá a snadná díky rychlospojce nebo konektoru Wieland. V této řadě jsou k dispozici také svítidla Interact Ready s integrovanou bezdrátovou komunikací připravená k použití s bránami, senzory a softwarem Interact.

Údaje o produktu

Obecné informace			
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	123 lm/W
Včetně předřadníku	Ano	Index podání barev (CRI)	≥80
Lighting Technology	LED	Hodnota blikání (PstLM)	1
Vrstva	Výkon	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6
Značka CE	Ano	Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Záruční lhůta	5 let	Typ optiky	Vyzařovací úhel 90°
Značka hořlavosti	-	Divergence světelného paprsku svítidla	90°
Značka ENEC	Značka ENEC	Jednotné hodnocení oslnění CEN	19
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s	Provozní a elektrické	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Vstupní napětí	220-240 V
Světelně technické		Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Světelný tok	3 600 lm	Náběhový proud	5,2 A
Sytá červená (R9)	<50	Doba náběhového proudu	0,051 ms
		Spotřeba energie	29 W

CoreLine Panel

Účinník (zlomek)	0.9
Připojení	Dvoupólová spojovací jednotka
Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	40

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	+10 až +40 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Ocel
Materiál reflektoru	Akrylát
Materiál optiky	Polystyren
Materiál optického krytu / čočky	Polystyren
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	1 195 mm
Celková šířka	295 mm
Celková výška	11 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	11 x 295 x 1195 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP20/44 [Chráněno proti proniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti střikající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,3 J]
Hodnocení udržitelnosti	-

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L80

Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se

Označení a balení

Objednací název produktu	RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC
Celý název výrobku	RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC
Full EOC	871016336044700
Objednací kód	36044700
Číslo materiálu (12NC)	911401878880
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8710163360447
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8710163360447

Rozměrové výkresy



