



CoreLine Panel

RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC

CoreLine Panel, 29 W, 1200x300 mm, 3600 lm, 4000 K, UGR19

Philips CoreLine Panel Gen5 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisesta, helppokäyttöisestä ja laadukkaasta valaistuksesta. CoreLine-paneelin innovatiivinen MultiLumen-ominaisuus, joka on suunniteltu suoraan korvaamaan toiminnalliset valaisimet yleisissä valaistuskohdeissa, tarjoaa kolme valovoimavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Tämä helpottaa oikean tuotteen valintaa, antaa joustavuutta vastata asiakkaiden toiveisiin paikan päällä ja vähentää varastossa tarvittavia tuotteita. CoreLine RC132V -ledipaneelin asennus on myös helppoa ja nopeaa pikaliittimen tai Wieland-liittimen ansiosta. CoreLine-valikoimassa on myös Interact Ready -valaisimia, joissa on integroitu langaton yhteys, valmiina käytettäväksi Interact-yhdyskäytävien, -tunnistimien ja -ohjelmistojen kanssa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Kyllästetty punainen (R9)	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Vastaava värilämpötila (nim.)	<50
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	4000 K
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	Välkyntäarvo (PstLM)	123 lm/W
Lighting Technology	LED	Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Arvoasteikko	Tehokas	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	1
CE-merkintä	Kyllä	Valonlähteen väri	1,6
Takuuaika	5 vuotta	Optiikan tyyppi	840 Neutraali valkoinen
Tulenarkuusmerkintä	-	Valaisimen valokeilan hajautus	Keilakulma 90°
ENEC-merkintä	ENEC-merkki	Häikäisyindeksi	90°
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s		19
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	Käyttö- ja sähkö tiedot	
Valaistuksen tekniset tiedot		Tulojännite	220-240 V
Valovirta	3 600 lm	Viivatiheys	50 or 60 Hz
		Kytkenävirtasysäys	5,2 A

CoreLine Panel

Kytkeäaika	0,051 ms
Virrankulutus	29 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Liitinyksikkö, 2-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	40

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Akrylaatti
Optiikan materiaali	Polystyreeni
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polystyreeni
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1 195 mm
Kokonaisleveys	295 mm
Kokonaiskorkeus	11 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	11 x 295 x 1195 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20/44 [Suojaus sormelta, suojaus johdolta, roiskesuojattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03 [0.3 J]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L80


Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC
Koko tuotenimi	RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC
Full EOC	871016336044700
Paikallisen koodin kuvaus	4250740
Tilauskoodi	36044700
Tuotekoodi (12NC)	911401878880
Paikallinen koodi	4250740
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8710163360447
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8710163360447

Mittapiirros



CoreLine Panel

