

CoreLine Panel

RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC

CoreLine Panel, 29 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

Či ide o nové budovy alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci požadujú riešenie osvetlenia, ktoré poskytuje kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad LED svietidiel CoreLine Panel možno použiť ako náhradu za funkčné svietidlá všeobecného osvetlenia. K dispozícii sú dve verzie – svietidlá s kancelárskou optikou (OC), ako aj svietidlá pre použitie mimo pracovných priestorov (NOC).

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Merný výkon (menovitý) (nom.)	
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie		123 lm/W
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Index podania farieb (CRI)	≥80
Vrátane napájača	Áno	Hodnota blikania (PstLM)	1
Technológia osvetlenia	LED	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6
Hodnotový rebriček	Výkon	Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Značka CE	Áno	Typ optiky	Uhol vyžarovania 90°
Záručná lehota	5 roky	Rozptyl svetelného lúča svietidla	90°
Značka horľavosti	-	Jednotná miera oslnenia CEN	19
Značka ENEC	Značka ENEC	Prevádzkové a elektrické	
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	Vstupné napätie	220-240 V
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz
Svetelné technické		Nárazový prúd	14,1 A
Svetelný tok	3 600 lm	Čas zapínania	0,212 ms
Sýta červená (R9)	<50	Spotreba	29 W
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K	Účinnosť (zlomok)	0,9
		Zapojenie	Pripájacia jednotka, 2-pólová

CoreLine Panel

Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	30

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájacia jednotka s rozhraním DALI
Ovládacie rozhranie	DALI
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Oceľ
Materiál reflektora	Akrylát
Optický materiál	Polystyrén
Materiál optického krytu	Polystyrén
Materiál upevnenia	-
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Opálové
Celková dĺžka	595 mm
Celková šírka	595 mm
Celková výška	11 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	11 x 595 x 595 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20/44 [Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03 [0,3 J]
Hodnotenie trvalej udržateľnosti	-
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Fotobiologická bezpečnosť	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	(0,38, 0,38) SDCM ≤3
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	5 %
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L80


Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Maximálna úroveň stmievania	1%
Vhodné pre náhodné prepínanie	Ne vzťahuje sa na zariadenie

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC
Úplný názov produktu	RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC
Úplný kód produktu	871016336045400
Objednávkový kód	36045400
Č. materiálu (12NC)	911401878980
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8710163360454
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8710163360454

Rozmerový obrázok



CoreLine Panel

