




CoreLine Panel

RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel, 30 W, 35 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lichtbron vervangbaar	Nee	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	125 lm/W
Aantal VSA's	1 unit	Kleurweergave-index (CRI)	≥80
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Flikkerwaarde (PstLM)	1
Lamptype	LED	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6
Waardeschaal	Beter	Kleur lichtbron	Meerdere kleurtemperaturen
CE-markering	Ja	Optiektype	Lichthoek 90°
Garantieperiode	5 jaar	Bundelspreiding armatuur	90°
Brandbaarheidsmarkering	-	Unified Glare Rating (UGR)	19
ENEC-markering	ENEC-markering	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Ingangsspanning	220-240 V
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Aanloopstroom	15 A
Lichtstroom	3.400 4.300 lm	Aanlooptijd inschakelpiek	0,3 ms
Verzadigd rood (R9)	<50	Energieverbruik	30 35 W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 4000 K	Arbeidsfactor	0.9
		Aansluiting	2-polige aansluitunit

CoreLine Panel

Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	18
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	+10 tot +40 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (aan/uit)
Constante lichtopbrengst	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	Acrylaat
Materiaal optiek	Polystyreen
Materiaal optische lichtkap/lens	Polystyreen
Fixation materiaal	-
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	595 mm
Totale breedte	595 mm
Totale hoogte	11 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	11 x 595 x 595 mm
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.39, 0.39) SDCM ≤3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80
Toepassingsomstandigheden	
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC
Volledige productnaam	RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC
Full EOC	871016336054600
Bestelcode	36054600
Materiaalnr. (12NC)	911401879880
Lokale code	36054600
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8710163360546
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8710163360546

Maatschets

