



Panneau CoreLine

RC132V G4LED34_43S/830_840 PSUW30L120 OC

Panneau CoreLine, 30 W, 35 W, 1200x300 mm, 3400 lm, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19

Le panneau Philips CoreLine Gen5 tient la promesse de la famille CoreLine d'une installation innovante et facile ainsi que d'un excellent éclairage. Conçue pour remplacer les luminaires fonctionnels dans les applications d'éclairage général, la fonction innovante MultiLumen du panneau CoreLine offre trois flux lumineux dans un seul luminaire. Cela facilite la sélection du bon produit, vous donne la possibilité de répondre aux préférences du client sur place et réduit le nombre de références produits en stock. L'installation du panneau CoreLine LED RC132V est également simple et rapide, grâce à un connecteur rapide ou un connecteur Wieland. Les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées sont également disponibles dans cette gamme, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.

Données du produit

Informations générales		Conforme à la directive RoHS UE	
Source lumineuse remplaçable	Non	Oui	
Nombre d'appareillages	1 unité		
Ballast/pilote inclus	Oui		
Lighting Technology	LED		
Échelle de valeur	Performance		
Marquage CE	Oui		
Garantie	5 ans		
Essai au fil incandescent	-		
Marquage ENEC	Marquage ENEC		
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s		
		Données techniques de l'éclairage	
		Flux lumineux	3 400 4 300 lm
		Rouge saturé (R9)	<50
		Température de couleur corrélée (nom.)	3000 4000 K
		Efficacité lumineuse (valeur nominale)	125 lm/W
		Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80
		Valeur de clignotement (PstLM)	1
		Effet stroboscopique	1,6
		Température de couleur	Température multi-couleur
		Type d'optique	Angle de faisceau 90°

Panneau CoreLine

Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	90°
Taux d'éblouissement unifié	19
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Courant d'appel	15 A
Temps d'appel	0,3 ms
Consommation électrique	30 35 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Unité de connexion 2 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	18
Température	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Flux lumineux constant	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	Acier
Matériaux du réflecteur	Acrylate
Matériaux optiques	Polystyrène
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polystyrène
Matériel de fixation	-
Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	1 195 mm
Largeur totale	295 mm
Hauteur totale	11 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	11 x 295 x 1195 mm
Approbation et application	
Code d'indice de protection	IP20/44 [Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures]

Code de protection contre les chocs méca.	IK03 [0,3 J]
Évaluation de la durabilité	-
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.39, 0.39) SDCM ≤3
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Performances au fil du temps (conformité à la norme IEC)	
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L80
Conditions d'application	
Performance température ambiante Tq	25 °C
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Données du produit	
Nom du produit de la commande	RC132V G4LED34_43S/830_840 PSUW30L120 OC
Nom de produit complet	RC132V G4LED34_43S/830_840 PSUW30L120 OC
Full EOC	871016336056000
Code de commande	911401880080
Code 12NC	911401880080
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163360560
Conditionnement par carton	1
EAN/UPC - Boîte	8710163360560

Panneau CoreLine

Schéma dimensionnel

