



Panou Ledinaire

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

Panou Ledinaire, 34 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K

Gama Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat cu LED populare, standard, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabile, eficiente din punct de vedere energetic și accesibile, această ultimă generație de aparate de iluminat LED Panel Ledinaire de 600 x 600 mm sunt proiectate pentru iluminare difuză și confortabilă pentru o gamă largă de aplicații de iluminat general. Gama noastră de aparate de iluminat cu panouri Ledinaire este disponibilă și cu accesorii pentru instalarea ușoară pe diferite tipuri de tavane - exact ceea ce aveți nevoie

Catalog de date

Informații generale	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Lighting Technology	LED
Tier	Valoare
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	5 ani
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj ENEC	-
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Flux luminos	3.400 lm
Roșu saturat (R9)	<50

Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	100 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Unghi fascicul 120°
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	120°
Indice unificat de orbire CEN	22
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Curent de pornire	16 A
Timp pornire	0,18 ms
Consum de curent	34 W
Factor de putere (fracție)	0.9

Panou Ledinaire

Conexiune	Conector push-in cu 2 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	32

Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la -10 până la +25 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Interfață de comandă	-
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Oțel
Material reflector	Acrilat
Material sistem optic	Polistiren
Capac optic/material lentilă	Acrilat
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	595 mm
Lățime totală	595 mm
Înălțime totală	34 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	34 x 595 x 595 mm

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Specificarea riscului fotobiologic	0,2 m
------------------------------------	-------


Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rata de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreținere flux luminos la durată de viață utilă medie* de 50000 h	L80
Întreținere flux luminos la durată de viață utilă medie* de 75000 h	L70

Condiții de utilizare	
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Date despre produs	
Nume comandă produs	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
Numele complet al produsului	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
Full EOC	871869979180399
Cod de comandă	79180399
Număr material (12NC)	911401885080
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699791803
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8718699791810

Cote



Panou Ledinaire

