



# RMU

## Solar RM LCU A128

Philips 太阳能远程监控装置 (RMU) 是一款突破性离网太阳能街道照明解决方案，可记录系统运行数据，用于报告能源、环境、可持续性以及系统健康状况；支持实时远程控制、调光配置文件更新、远程编程和升级；采用用户友好型软件界面，方便您远程管理太阳能灯。

### 产品数据

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 一般信息   |                        |
| CE 标志  | CE 标志                  |
| 质保期    | 2 年                    |
| 操作和电气  |                        |
| 电缆连接套件 | 已排除                    |
| 线缆     | LCU 和充电器之间的连接需要使用专用延长线 |
| 温度     |                        |
| 环境温度范围 | -10 至 +65°C            |
| 控制和调光  |                        |
| 控制界面   | RS-485                 |
| 机械和外壳  |                        |
| 总长度    | 65 mm                  |
| 总宽度    | 85 mm                  |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 总高度              | 25 mm             |
| 尺寸 (高 x 宽 x 深)   | 25 x 85 x 65 mm   |
| 审批和申请            |                   |
| IP 等级            | IP65 [防尘渗透, 防喷射]  |
| 机械冲击保护代码         | IK09 [10 J]       |
| 产品数据             |                   |
| 订单产品名称           | Solar RM LCU A128 |
| 完整的产品名称          | Solar RM LCU A128 |
| 完整产品代码           | 911401892601      |
| 订购代码             | 911401892601      |
| 材料编号 (12NC)      | 911401892601      |
| 计算器 - 每包数量       | 1                 |
| 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 30                |

二维绘图

