



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Simetric, Opal, IP66, IK08, TW1-ready

Gama Ledinaire rezistentă la apă (WT060) conține o selecție de corpuri de iluminat cu LED standard populare, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficiență energetică și accesibilă. Ledinaire permite o instalare simplă și rapidă, cu posibilitate opțională de cablare dintr-un aparat de iluminat în următorul.

Catalog de date

Informații generale		În conformitate cu RoHS	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Da	
Număr de unități de echipament	1 unitate		
Balast inclus	Da		
Cablaj de trecere	Conexiune simplă și capac detașabil disponibil pentru sistemul de trecere a cablului monofazat (cablajul intern nu este inclus)		
Lighting Technology	LED		
Tier	Valoare		
Marcaj CE	Marcaj CE		
Perioadă de garanție	3 ani		
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal		
Marcaj ENEC	-		
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s		
Date tehnice lumină			
Flux luminos	2.500 lm		
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K		
Randament luminos (nominal) (nom.)	120 lm/W		
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80		
Valoare pâlpâire (PstLM)	1		
Valoare efect stroboscopic (SVM)	1,6		
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °		
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840		
Tip de sistem optic	Simetric		
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	120°		
Indice unificat de orbire CEN	26		

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Curent de pornire	3 A
Timp pornire	0,101 ms
Consum de curent	20 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Unitate de conectare cu 2 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	50

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	Oțel inoxidabil
Culoare carcasă	Gri
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	1.201 mm
Lățime totală	69 mm
Înălțime totală	59 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	59 x 69 x 1201 mm

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778


Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	<5
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	75
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 75000 h	70

Condiții de utilizare	
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Date despre produs	
Nume comandă produs	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN
Numele complet al produsului	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN
Full EOC	871016336291599
Cod de comandă	36291599
Număr material (12NC)	911401892780
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8710163362915
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8710163362991

Cote



LEDINAIRE WT060C Waterproof

