



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Simetric, Opal, IP66, IK08, TW1

Gama Ledinaire rezistentă la apă (WT060) conține o selecție de corpuri de iluminat cu LED standard populare, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficiență energetică și accesibilă. Ledinaire permite o instalare simplă și rapidă, cu posibilitate opțională de cablare dintr-un aparat de iluminat în următorul.

Catalog de date

Informații generale		Date tehnice lumină	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Flux luminos	2.500 lm
Număr de unități de echipament	1 unitate	Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Balast inclus	Da	Randament luminos (nominal) (nom.)	120 lm/W
Cablaj de trecere	Cablaj de trecere monofazic	Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Lighting Technology	LED	Valoare pâlpăire (PstLM)	1
Tier	Valoare	Valoare efect stroboscopic (SVM)	1,6
Marcaj CE	Marcaj CE	Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
Perioadă de garanție	5 ani	Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Tip de sistem optic	Simetric
Marcaj ENEC	-	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	120°
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s	Indice unificat de orbire CEN	26
În conformitate cu RoHS	Da		
		Funcționare și sistem electric	
		Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
		Frecvență linie	50 or 60 Hz

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Curent de pornire	2,9 A
Timp pornire	0,103 ms
Consum de curent	20 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Unitate de conectare cu 3 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	10

Temperatură

Interval temperatură ambiantă	De la -20 până la +45 °C
-------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Policarbonat
Material reflector	Policarbonat
Material sistem optic	Policarbonat
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Material de fixare	Oțel inoxidabil
Culoare carcasă	Gri
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	1.258 mm
Lățime totală	69 mm
Înălțime totală	59 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	59 x 69 x 1258 mm

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Scor de sustenabilitate	-

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	<5
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	75
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 75000 h	70


Condiții de utilizare

Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Date despre produs

Nume comandă produs	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN
Numele complet al produsului	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN
Full EOC	871016336292299
Cod de comandă	36292299
Număr material (12NC)	911401892880
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8710163362922
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8710163363004

Cote



LEDINAIRE WT060C Waterproof

