



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 28 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Simetric, Opal, IP66, IK08, TW1-ready

Gama Ledinaire rezistentă la apă (WT060) conține o selecție de corpuri de iluminat cu LED standard populare, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă. Ledinaire permite o instalare simplă și rapidă, cu posibilitate opțională de cablare dintr-un aparat de iluminat în următorul.

Catalog de date

Informații generale		În conformitate cu RoHS	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Da	
Număr de unități de echipament	1 unitate		
Balast inclus	Da		
Cablaj de trecere	Conexiune simplă și capac detașabil disponibil pentru sistemul de trecere a cablului monofazat (cablajul intern nu este inclus)		
Lighting Technology	LED		
Tier	Valoare		
Marcaj CE	Marcaj CE		
Perioadă de garanție	3 ani		
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal		
Marcaj ENEC	-		
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s		
Date tehnice lumină			
Flux luminos	3.400 lm		
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K		
Randament luminos (nominal) (nom.)	120 lm/W		
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80		
Valoare pălpăire (PstLM)	1		
Valoare efect stroboscopic (SVM)	1,6		
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °		
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840		
Tip de sistem optic	Simetric		
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	120°		
Indice unificat de orbire CEN	26		


LEDINAIRE WT060C Waterproof

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Curent de pornire	3,6 A
Timp pornire	0,122 ms
Consum de curent	28 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Unitate de conectare cu 2 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	45
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	Oțel inoxidabil
Culoare carcasă	Gri
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	1.501 mm
Lățime totală	69 mm
Înălțime totală	59 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	59 x 69 x 1501 mm
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]

Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	<5
Toleranță consum de energie	+/-10%
Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rata de defectare a echipamentului de control	7,5 %
la durata medie de viață utilă de 50 000 h	
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă	75
medie* de 50000 h	
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă	70
medie* de 75000 h	
Condiții de utilizare	
Performanță temperatura ambientă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN
Numele complet al produsului	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN
Full EOC	871016336293999
Cod de comandă	36293999
Număr material (12NC)	911401892980
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8710163362939
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8710163363011

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Cote



Model	A	B	C	D	E	F	G
L480	48	48	48	48	120 180	120 180	
L1200	48	48	48	120	240 360	240 360	
L1800	48	48	48	180	120 180	120 180	
L2400	48	48	48	240	120 240	120 240	48x2

